



Wkładki do reflektorów LED na szyny Maxos — elastyczność i styl

Maxos LED Spot Inserts

W pewnych sektorach sklepów, np. z ekspozycjami owoców i warzyw, ogólne oświetlenie LED często musi być uzupełniane projektorami. Oświetlenie akcentujące stanowi integralny składnik koncepcji Maxos. Dedykowane wkładki umożliwiają elastyczne wyposażanie linii świetlnych w najnowsze projektory, ale także oprawy LED do oświetlenia ogólnego. Dostępne są moduły 4MX960 z projektorami na systemy linii świetlnych Maxos z płaskim kablem taśmowym (5 x 2,5 mm; 7 x 2,5 mm). Moduły te można wciskać w sekcje systemu linii świetlnych jak zwykle moduły elektryczne. Projektory do montażu na powierzchni mocuje się do wkładek.

Korzyści

- Łatwa instalacja
- Kompletna integracja z szynami Maxos
- Pasują do najnowszych wersji opraw StyliD

Cechy

- Jeden lub dwa projektory StyliD
- Każdy projektor może się obracać o 360°
- Elastyczność umiejscowienia na szynie Maxos

Wniosek

- Sklepy

Specyfikacje

Maxos LED Spot Inserts

Typ	4MX960
Źródło światła	StyliID Compact ST540C (wersja LED25S) StyliID Performance ST550C (wersja LED39S)
Pobór mocy (+/-10%)	36 W (do wersji LED25S, barwa światła 830) 53 W (do wersji LED39S, barwa światła 830)
Kąt rozsyłu światła	25° (średnia wiązka)
Strumień świetlny	2700 lm (do wersji LED25S, barwa światła 830) 4300 lm (do wersji LED39S, barwa światła 830)
Skorelowana temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw	> 80
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	50 000 godzin
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	25.000 godzin
Wskaźnik awaryjności zasilacza	1% na 5000 godzin

Średnia temperatura otoczenia	25°C
Zakres temperatur pracy	Od +10 do +40°C
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie sieciowe	220-240 V / 50-60 Hz
Materiał	Płyta montażowa: aluminium Głowica i radiator: odlew aluminiowy Pokrywa przednia: akryl lub szkło
Kolor	Biały (WH)
Złączka	Wewnętrzne złącze do szyny Maxos
Instalacja	Moduły reflektorów do montażu na powierzchni są mocowane do 60-centymetrowych sekcji systemu linii świetlnych Maxos
Uwagi	Szyna linii świetlnych dedykowana do sekcji 4MX856 o rozstawie 60 cm Po zastosowaniu opcjonalnych pokryw maskujących pasują również do sekcji linii świetlnych 4MX056 (długość świetlówek TL-D) i 4MX656 (długość świetlówek TL5)

Versions



Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Typ optyki	MB
Rodzina produktów	4MX960

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
--------------------------------	--------

Mechanika i korpus

Kolor	WH
-------	----

Informacje podstawowe

Maxos LED Spot Inserts

Order Code	Full Product Name	Znak CE	Klasa ochrony IEC	Kod rodziny źródła światła	Liczba jednostek	Jednostka A rodziny produktów
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE	Klasa bezpieczeństwa I	LED25S	2	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2	ST550C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

