



Inserturi Maxos LED Spot – flexibilitate și stil

Maxos LED Spot Inserts

În anumite zone speciale ale magazinelor, cum ar fi cele de expunere a fructelor și legumelor, pe lângă iluminatul general pe bază de LED sunt necesare adesea proiectoare. Iluminatul de accent face parte din conceptul Maxos. Aceste inserturi specializate permit echiparea flexibilă a liniilor de lumină cu cea mai nouă gamă de proiectoare, precum și cu iluminat general cu LED-uri. Sunt disponibile unitățile 4MX960 cu proiectoare pentru șine Maxos cu cablu panglică lat (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Aceste unități pot fi prinse în secțiunile de șine în același mod ca unitățile electrice obișnuite. Proiectoarele cu montaj aparent sunt fixate în insertii.

Beneficii

- Ușor de instalat
- Integrare uniformă în șina Maxos
- Adecvate pentru cea mai recentă variantă StyliD

Caracteristici

- Unul sau două proiectoare StyliD
- Fiecare proiector are libertate de rotire de 360°
- Flexibilitate în montarea pe șine Maxos

Cerere

- Magazine

Specificații

Tip	4MX960
Sursa de lumină	StyliD Compact ST540C (variantă LED25S)
	StyliD Performance ST550C (variantă LED39S)

Putere (+/-10 %)	36 W (pentru LED25S, culoarea luminii 830)
	53 W (pentru LED39S, culoarea luminii 830)
Unghi de distribuție luminoasă	25° (fascicul luminos mediu)

Maxos LED Spot Inserts

Flux luminos	2700 lm (pentru LED25S, culoarea luminii 830)
	4300 lm (pentru LED39S, culoarea luminii 830)
Temperatură de culoare corelată	3000 K
Indice de redare a culorii	> 80
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Rată de defectare balast	1 % per 5.000 ore
Temperatură ambiantală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	Între +10 și +40 °C
Balast	Încorporat

Tensiunea rețelei	220-240 V / 50-60 Hz
Material	Placă echipament: aluminiu
	Cap și radiator termic: aluminiu turnat sub presiune
	Capac frontal: fibră acrilică sau sticlă
Culoare	Alb (WH)
Conexiune	Conector intern pentru șina Maxos
Instalare	Unitățile cu spoturi cu montaj aparent sunt fixate cu secțiuni de șine Maxos de 60 de cm
Observații	Șină specializată pentru grila de 60 de cm 4MX856
	Compatibil, de asemenea, cu secțiunile de șine 4MX056 (lungime TL-D) și 4MX656 (lungime TL5), dacă se folosesc plăci auxiliare de acoperire

Versions



Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
General Information	
Tip de sistem optic	MB
Cod familie de produse	4MX960
Initial Performance (IEC Compliant)	
Temperatură de culoare inițială corelată	3000 K
Mechanical and Housing	
Culoare	WH

General Information

Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Clasă de protecție IEC	Cod familie lămpi	Număr de unități	Cod familie de produse unitatea A
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	Clasa de siguranță I	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

