



# Maxos LED Spot-inlägg – flexibilitet och stil

## Maxos LED Spot Inserts

I mataffärer finns det vissa specifika utrymmen, t ex frukt- och grönsaksdiskar, där strålkastare ofta behövs som komplement till den allmänna LED-belysningen. Effektbelysning är väsentlig del i det koncept som är Maxos, och de särskilt utformade inläggen gör det möjligt att skapa flexibla ljuslinjer utrustade med det senaste inom strålkastare och LED-belysning. 4MX960-enheter med strålkastare för Maxos-skenor med flatkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) finns tillgängliga. Enheterna installeras enkelt genom att klickas fast i skenorna likt standardarmaturer. Utanpåliggande strålkastare monteras fast på inläggen.

### Fördelar

- Enkla att installera
- Sömlös integrering i Maxos-skenan
- Lämplig till den senaste StyliD-versionen

### Funktioner

- Passar till en eller två StyliD-spotlights
- Möjliggör 360° rotering av spotlights
- Flexibel placering på Maxos-skena

### Användning

- Butik

### specifikationer

Armatur	4MX960	Effekt (+/-10 %)	36 W (för LED25S, ljusfärg 830)
Ljuskälla	StyliD Compact ST540C (LED25S utförande)		53 W (för LED39S, ljusfärg 830)
	StyliD Performance ST550C (LED39S utförande)	Spridningsvinkel	25° (medelstrålande)

## Maxos LED Spot Inserts

<b>Ljusflöde</b>	2 700 lm (för LED25S, ljusfärg 830)
	4 300 lm (för LED39S, ljusfärg 830)
<b>Korrelerad färgtemperatur</b>	3 000 K
<b>Färgåtergivningindex</b>	>80
<b>Livslängd L80B50</b>	50 000 timmar
<b>Livslängd L90B50</b>	25 000 timmar
<b>Driftdonsbortfall</b>	1 % per 5 000 timmar
<b>Omgivningstemperatur</b>	+25 °C
<b>Temperaturintervall vid drift</b>	+10 till +40 °C
<b>Driftdon</b>	Inbyggt

<b>Nätspänning</b>	220–240 V/50–60 Hz
<b>Material</b>	Driftdonshus: aluminium
	Lamphuvud och kylidon: pressgjuten aluminium
	Frontskydd: akryl eller glas
<b>Färg</b>	Vitt (WH)
<b>Anslutning</b>	Invändig kontakt till Maxos-skena
<b>Installation</b>	Utanpåliggande spots som fästs i 60 cm långa Maxos-sektioner
<b>Notera</b>	Särskilt utformade för de 60 cm långa armaturskenorna 4MX856
	Även kompatibel med skensektionerna 4MX056 (TL-D-längd) och 4MX656 (TL5-längd) om skyddstillbehör används

## Versions



### Styrenheter och dimring

<b>Dimbar</b>	No
---------------	----

### Drift och elektricitet

<b>Inspänning</b>	220 till 240 V
-------------------	----------------

### Allmän information

<b>Optiktyp</b>	MB
<b>Produktfamiljsskod</b>	4MX960

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

<b>Init. Korr. Färgtemperatur</b>	3000 K
-----------------------------------	--------

### Mekanik och armaturhus

<b>Färg</b>	Vit
-------------	-----

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	CE-märkning	Skyddsklass IEC	Lampfamiljsskod	Antal enheter	Kodenhet A för produktfamilj
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 enhet	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE märkning	Säkerhetsklass I	LED25S	2 enheter	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 enhet	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 enheter	ST550C

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

## Maxos LED Spot Inserts

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialt ljusflöde
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

