



Dispozitivul pivotant 9MX056 MAXOS TL- D / TL5


Accesorii Maxos

Dispozitivul pivotant este un sistem mecanic de conectare versatil pentru liniile de lumini Maxos TL-D și TL5 și permite obținerea de unghiuri variabile între liniile luminoase. Unghiul minim este de 45 de grade. Datorită designului atractiv, este utilizat deseori în domenii de aplicații precum magazine, școli și muzee. La un dispozitiv pivotant pot fi conectate până la patru linii de lumini. Carcasa este din plastic de culoare albă sau argintie și cu elemente interne de susținere din oțel. Dacă este cazul, dispozitivul pivotant permite instalarea senzorilor pentru controlul iluminatului, a difuzoarelor etc. Este montat în prealabil cu un cârlig reglabil pentru agățare rapidă, cu un fir de suspensie din oțel, de 1,25 m. Pentru conectarea canalului de cabluri la dispozitivul pivotant este necesară o piesă de cuplare specială (9MX056 CP-SD WH/SI) pentru fiecare secțiune de canal de cabluri. Componentele electrice pentru alimentarea cu energie trebuie comandate conform nevoilor.

Beneficii

-

Versions



Detalii produs



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Informații generale	
Cod familie de produse	9MX056
Cod familie de produse	9MX056
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu
10807700	9MX056 CP WH	Alb
60157899	9MX056 BC49 WH	Alb
60158599	9MX056 BC49 SI	Argintiu
53881299	9MX056 BC58 WH	Alb
53888199	9MX056 BC58 SI	Argintiu
13179200	9MX056 EC7	-

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	-
10809100	9MX056 CPI	-
10824400	9MX056 EP WH SET	Alb
10825100	9MX056 EP SI SET	Argintiu
10808400	9MX056 CP SI	Argintiu

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare	Frecvență linie	Frecvență linie
10807700	9MX056 CP WH	-	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Tensiune de intrare	Frecvență linie	Frecvență linie
13179200	9MX056 EC7	De la 220 până la 240 V	De la 220 până la 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	De la 220 până la 240 V	De la 220 până la 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
10809100	9MX056 CPI	-	-	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-	-	-

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC
10807700	9MX056 CP WH	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-
13179200	9MX056 EC7	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Clasă de protecție IEC
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	Clasa de siguranță I	Clasa de siguranță I
10809100	9MX056 CPI	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-

