



9MX056 TL-D / TL5 vridbar hopkopplingsenhet

Maxos Tillbehör

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Fördelar

• -

Maxos Tillbehör

Versions



9MX056 CP WH



9MX056 BC49 SI

Produktinformation



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/ M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Allmän information

Produktfamiljskod	9MX056
Produktfamiljskod	9MX056

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	-
Skyddsklass IEC	-
Kod för kapslingsklass	-
Kod för kapslingsklass	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg
10807700	9MX056 CP WH	Vit
60157899	9MX056 BC49 WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg
10824400	9MX056 EP WH SET	Vit
10825100	9MX056 EP SI SET	Silver

