



DecoScene LED – magisk lys nedefra

DecoScene LED BBP623

Mange designere mener at uanset anvendelsesområde, er det ideelle armatur et usynligt armatur. Og med det indbyggede armaturhus, er overflade projektørbelysning det tætteste man kan komme på det ideelle billede. Hvad enten det drejer sig om projektør eller effektbelysning, er DecoScene LED designet til at give den optimale opadrettede belysningseffekt. Det unikke kollimatoroptik giver et ensartet lysudbytte og sikrer optimal farve. Et kvadratisk eller rundt armaturhus integreres perfekt i brosten, beton og græs hvilket gør at armaturet er diskret om dagen. En kombination af den nyeste LED-teknologi og bedste optik gør DecoScene LED til en yderst fleksibel løsning som er nem at installere overalt, og giver en perfekt belysningseffekt.

Fordele

- Bedste optiske effektivitet og suveræn farveblanding
- Ingen lim for større genanvendelighed og funktionalitet efter endt levetid
- Designet letter brugen med traditionelle DecoScene-produkter og integration i projekter.

Funktioner

- To typer hvidt lys (2700 eller 4000 K), tre farver (rød, grøn, blå) samt variabelt hvid- og RGB-versioner
- Et udvalg af tre forskellige cirkulære stråler fra smal 12° til bred 40°
- Asymmetrisk optik til vægbelysningseffekter på facader

Anvendelsesområder

- Klassiske og moderne bygninger
- Broer og strukturer
- Monumenter og skulpturer
- Parker og haver