



DecoScene LED — magiczne światło

DecoScene LED BBP623

Niezależnie od tego, czy stosujemy oświetlenie zalewowe obiektu architektonicznego, czy też tworzymy efekty akcentujące — zdaniem wielu projektantów idealna oprawa powinna być niewidoczna. Dzięki możliwości schowania projektorów w gruncie DecoScene jest bardzo bliskie tego ideału. Produkt DecoScene LED został tak zaprojektowany, aby stwarzać optymalny efekt oświetlenia skierowanego w górę — od oświetlenia zalewowego do bardziej subtelnych efektów, takich jak akcenty oświetleniowe. Jego wyjątkowe kolimacyjne rozwiązania optyczne zapewniają jednolity efekt oświetleniowy i optymalne mieszanie barw. Kwadratowe i okrągłe obudowy doskonale wpasowują się w bruk, beton lub trawę, dzięki czemu powierzchnia pozostaje płaska i nie przeszkadza w ciągu dnia. Połączenie najnowszej technologii LED i najlepszej optyki w swojej klasie sprawia, że DecoScene LED to bardzo elastyczne rozwiązanie — instalacja jest łatwa niezależnie od miejsca i powstaje idealny efekt oświetlenia.

Korzyści

- Najlepsza efektywność optyczna w swojej klasie i bardzo dobre mieszanie barw
- Bez użycia kleju: ułatwia serwisowanie i recykling po zakończeniu użytkowania
- Sposób zaprojektowania ułatwia stosowanie z tradycyjnymi produktami DecoScene i łączenie z projektami.

Cechy

- Dwa rodzaje bieli (2700 lub 4000 K), trzy ustalone kolory (czerwony, zielony, niebieski) oraz regulowana biel i wersje RGB
- Wybór trzech różnych wiązek kolistych: od wąskiej 12° do szerokiej 40°
- Optyka asymetryczna tworzy efekt oświetlenia ścian na fasadach

DecoScene LED BBP623

Zastosowanie

- Budynki klasyczne i nowoczesne
- Mosty i budowle
- Pomniki i rzeźby
- Parki i ogrody

