



DayZone – inovační design splňuje požadavky na trvalou udržitelnost

DayZone

Když se jedná o celkové osvětlení pro kanceláře, zákazníci se snaží co nejvíce využít přínosů, které nabízí LED technologie – trvalé udržitelnosti a svěžího, přitažlivého designu bez kompromisů na úkor vizuálního komfortu. Naše vestavné LED svítidlo DayZone nabízí funkční osvětlení dobré kvality s energetickou účinností, která je srovnatelná s tradičními zářivkovými systémy nebo je dokonce ještě předčí. Inovační povaha LED technologie znamená, že se svítidlem DayZone můžeme porušit dřívější pravidla designu, která platila pro zářivkové osvětlení, a nabídnout nový pohled a pocit, pokud se týká jak vzhledu, tak chování při stmívání. Omezení oslnění a barevné vlastnosti světla jsou řešeny tak, aby splňovaly budoucí normy pro kanceláře.

Výhody

- Inspirující design
- Trvale udržitelné řešení
- Vizuální komfort

Vlastnosti

- Výkonové varianty pro požadavky na 500 nebo 300 luxů
- Speciální úprava optiky MLO včetně dvou samostatně stmívatelných světelných ploch
- Speciální patentované míchání světla
- Kruhová verze pro sádkartónové stropy

Aplikace

- Kanceláře
- Maloobchod
- Pohostinství
- Zdravotní péče

Specifikace

Typ	BBS560 (modul 600mm) BBS562 (modul 625mm) BBS567 (modul 675mm)
Typ podhledu	Strop tvořený viditelnými a symetrickými skrytými T nosníky a sádrokartonový strop
Modul podhledu	Velikost modulu : 600 x 600 mm Velikost modulu: 625 x 625 mm Velikost modulu: 675 x 675 mm
Světelný zdroj	Philips DayZone LED modul
Barva světla	Teplá bílá, 3000 K Neutrální bílá, 4000 K
Přikon	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Světelný tok	3500 lm (nezávislý na CCT)
Střední životnost L70B50	70 000 hodin
Střední životnost L80B50	50 000 hodin
Střední životnost L90B50	25 000 hodin
Poruchovost předřadníku	1 % na 5000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Napájení	230 nebo 240 V / 50 Hz
Předřadník	Integrovaný
Kryt optiky	Optika s mikročočkou OLC z akrylátu (AC-MLO) Optika s mikročočkou OLC z polykarbonátu (PC-MLO)
Volitelné příslušenství	Nouzové osvětlení (integrované): tříhodinové (EL3) Ovládací prvky osvětlení: multisensor ActiLume (ACL) Kompatibilní se systémem DALI (týká se pouze stínitelného předřadníku PSD) Včetně Euro pojistky (FU)

Připojení	Nástrčná svorkovnice (PI) nebo se systémem pro odlehčení tahu (PIP)
Materiál	Těleso: pozinkovaná ocel Rám: dodatečně lakovaný, bílá RAL9016 Kryt optiky: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polykarbonát
Montáž	Podhledy s viditelnými nosníky: vložení, není zapotřebí žádných konzol Podhledy se skrytými nosníky: sada ZBS460 SMB (1 sada = 4 ks), rozsah 25 - 65 mm Podhledy se skrytými T nosníky 38 mm: sada ZBS460 SMB-TPM (1 sada = 4 ks) Sada pro sádrokartonové stropy ZBS460 SMB-PLC (1 sada = 12 ks) Provozní teplota: 10 °C < Ta < 40 °C
Životnost	50 000 hodin (70 % jmenovitého světelného toku při T
Příslušenství	Sady montážních třmenů: ZBS460 SMB (4 ks), ZBS460 SMB-TPM (4 ks), ZBS460 SMB-PLC (4 ks)
Poznámky	Ochranná folie pro ochranu optiky během montáže
Hlavní způsoby použití	Kanceláře, maloobchod, pohostinství, zdravotní péče

Specifikace







Typ	BBS561 (kruhová verze)
Typ podhledu	Sádrokartón
Světelný zdroj	Nevyměnitelný LED modul
Přikon (ustálený stav W, +/- 10%)	4000 K: 56 W (LED35S) 3000 K: 61 W (LED35S)
Vyzařovací úhel	90°
Světelný tok	3500 lm (nezávislý na Tcn)
Teplota chromatičnosti	3000 nebo 4000 K
Index podání barev	80
Pokles světelného toku - L90	30,000 hours at 25°C
Pokles světelného toku - L70	50,000 h při 25°C

Pokles světelného toku - L50	 h při 25°C
Výpadkovost předřadníku	1% za 5000 h
Teplota okolí	+10 < T
Předřadník	Integrovaný
Napájení	230 nebo 240 V / 50 - 60 Hz
Řízení	Kompatibilní s DALI systémy
Řídící signál	DALI
Volby	Nouzové osvětlení (integrované): 3 h (EL3)
Materiál	Těleso: pozinkovaná ocel Rám: dodatečně lakovaný, bílá RAL9016
Barva	Bílá (WH), stříbrošedá (SI) Standardní barvy RAL na vyžádání




Kryt optiky	OLC mikročočková optika akrylát, dělená (AC-MLO-C)
	OLC mikročočková optika akrylát, plná (AC-MLO)
	OLC mikročočková optika polykarbonát, dělená (PC-MLO-C)
	OLC mikročočková optika polykarbonát, plná (PC-MLO)
Připojení	Nástrčná svorkovnice (PI) nebo se systémem pro odlehčení tahu (PIP)
	Wieland konektor GST 18, 3 nebo 4 pólový (W, W4)

Údržba	Není nutné vnitřní čištění
Instalace	Přiloženými montážními těmeny
	Možnost prodrátování

Detaily o výrobku



Detaily o výrobku



Příslušenství

Montážní sada do sádkartonu

Ordercode 910403202503,
910403203803, 910403204103



Brackets for concealed ceilings with
T-bar 38 mm

Ordercode 49303999



Brackets for concealed ceilings

Ordercode 49307799

