



DayZone – en bærekraftig løsning med nyskapende design

DayZone

Når det gjelder almenbelysning for kontorer, er kundene ute etter fordelene som LED-teknologien kan gi. Noen av fordelene er bærekraftighet og frisk, innbydende design, uten at det går ut over den visuelle komforten. Vårt innfelte LED-lysarmatur DayZone gir funksjonell belysning av god kvalitet med en energieffektivitet som er på høyde med – eller til og med bedre enn – vanlige løsninger for lysstoffrør. LED-teknologiens innovative fordelere gjør at vi kan bryte med tidligere designprinsipper brukt i forbindelse med lysrør og isteden tilby et helt nytt uttrykk, både når det gjelder utseende og dimming. Blendingskontroll og fargekonsekvens er utviklet for å tilfredsstille fremtidige standarder for kontorbelysning.

Fordeler

- Inspirerende design
- En bærekraftig løsning
- Visuell komfort

Funksjoner

- Lumenpakker for både 500 og 300 lux-miljøer
- Spesialutformet MLO-optikk, inkludert to separate lysoverflater som kan dimmes
- Spesielt patentert lysmikskammer

Søknad

- Kontorer
- Butikk
- Hotell, restaurant og catering
- Helse

spesifikasjoner

Type	BBS560 (300 lux, standardstørrelser) BBS565 (500 lux, standardstørrelser) BBS566 (500 lux, tyske størrelser)
Type tak	Ubeskyttede og symmetriske, beskyttede T-skinnetak og gips(plate)tak
Nettverksmodul i taket	Modulstørrelse, lengde: 600 x 600 mm
Lyskilde	Philips DayZone LED modul
Lysfarge	Varmhvit, 3000 K Nøytralhvit, 4000 K
Strømforbruk	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Feilrate for driver	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Nettspenning	230 eller 240 V / 50 Hz
Driver	Integrert
Optisk deksel	OLC-mikrolinseoptikk laget av akryl (AC-MLO) OLC-mikrolinseoptikk laget av polykarbonat (PC-MLO)
Valgmuligheter	Nødbelysning (integrert): 3 timer (EL3) Belysningsstyring: Actilume multistyring (ACL) Kompatibel med DALI (gjelder kun PSD-driver som kan dimmes) Euro-sikring (FU) inkludert








spesifikasjoner

Dimming	Kompatibel med DALI-kontrollere
Kontrollsysteminput	DALI
Glass	OLC-mikrolinseoptikk, delvis (AC-MLO-C) OLC-mikrolinseoptikk, full (AC-MLO)* OLC-mikrolinseoptikk, delvis (PC-MLO-C) OLC-mikrolinseoptikk, full (PC-MLO)* * ikke for BBS561
Valgmuligheter	Nødbelysning (integrert): 3 timer (EL3)* Lystyring: Actilume multistyring (ACL)* Kompatibel med DALI (gjelder kun PSD-driver som kan dimmes) Euro-sikring (FU) inkludert * ikke for BBS561
Materialer	Hus: sinkbelagt stål Kant: etterlakkert Optisk deksel: akryl (AC-MLO), polykarbonat (PC-MLO)
Farge	Hvit (WH), sølvgrå (SI) Standard RAL-farger på forespørsel



Tilkobling	Stikkontakt (PI) eller med strekkavlastning (PIP)
Materialer	Innfatning: sinkbelagt stål Ring: etterlakkert, hvit RAL9016-basert Optisk deksel: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polykarbonat
Montering	Ubeskyttede tak: innfelt, ikke behov for braketter Beskyttede tak: ZBS460 SMB-brakett (1 sett = 4 stk.) rekkevidde 25–65 mm Beskyttede tak med 38 mm T-skinne: ZBS460 SMB-TPM-brakett (1 sett = 4 stk.) ZBS460 SMB-PLC-braketter for gipstak (1 sett = 12 stk.) Driftstemperatur: 10 °C < Ta < 40 °C
Levetid	50 000 timer (70 % lumenedlikehold ved T)
Tilbehør	Brakettsett for nedheng: ZBS460 SMB (4 stk.), ZBS460 SMB-TPM (4 stk.), ZBS460 SMB-PLC (4 stk.)
Merknader	Folie til å beskytte optikken under montering
Hovedbruksområder	Kontorer, detaljhandel, helsesektor

Montering	Åpent tak: innfelt, ikke behov for braketter Dekket tak: ZBS460 SMB-brakett (1 sett = 4 stk.) rekkevidde 25–65 mm Dekket tak med T-skinne 38 mm: ZBS460 SMB-TPM-brakett (1 sett = 4 stk.) ZBS460 SMB-PLC-braketter for gipstak (1 sett = 12/24 stk.)* Gjennomkobling mulig *Opphengsbraketter er inkludert for BBS561
Tilkobling	Skyvekontakt (PI) eller med strekkavlastning (PIP) Wieland-kontakt GST 18, 3 eller 4 poler (W, W4)
Tilbehør	Sett med opphengsbraketter: ZBS460 SMB (4 stk.), ZBS460 SMB-TPM (4 stk.), ZBS460 SMB-PLC (12/24 stk.)
Merknader	Folie til å beskytte optikken under montering
Hovedbruksområder	Kontorer, detaljhandel, helsesektor

Produkt detaljer




Produkt detaljer



Tilbehør



Ordercode 910403202503,
910403203803



Ordercode 49307799

