



DayZone — innovacyjne wzornictwo i energooszczędność

DayZone

W ogólnym oświetleniu biur klienci szukają możliwości wykorzystania zalet technologii LED — rozwiązań przyjaznych dla środowiska i z nowatorskim wzornictwem. Nasza oprawa LED DayZone do wbudowania oferuje oświetlenie dobrej jakości oraz oszczędność energii na poziomie porównywalnym z systemami świetłówkowymi ze statecznikami elektronicznymi. Technologia LED jest rozwiązaniem innowacyjnym, pozwala pokonać ograniczenia wzornictwa w porównaniu do świetlówek.

Korzyści

- Atrakcyjne wzornictwo
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
- Komfort wizualny

Cechy

- Strumienie świetlne dla środowisk 500 i 300 luksów
- Specjalna optyka MLO z dwoma oddzielnymi powierzchniami światła z możliwością przyciemniania
- Specjalna opatentowana komora mieszania światła

Wniosek

- Biura
- Sklepy
- Hotele
- Obiekty służby zdrowia

Specyfikacje

Typ	BBS560 (300 luksów) BBS565 (500 luksów)
Typ sufitu	Sufit o widocznych i symetrycznych ukrytych profilach T oraz sufit kartonowo-gipsowy
Moduły sufitowe	Wielkość modułu: 600 x 600 mm
Źródło światła	Philips DayZone LED moduł
Barwa światła	Ciepła biel, 3000 K Neutralna biel, 4000 K
Zużycie energii	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Utrzymanie strumienia świetlnego - L70B50	70 000 godzin
Utrzymanie strumienia świetlnego - L80B50	50 000 godzin
Utrzymanie strumienia świetlnego - L90B50	25 000 godzin
Wskaźnik awaryjności zasilacza	1% na 5000 godzin
Średnia temperatura otoczenia	25°C
Napięcie	230 lub 240 V / 50 Hz
Zasilacz	Zintegrowany

Specyfikacje

Opcja ściemniania	Kompatybilne ze sterownikiem DALI
Sterownik	DALI
Klosz	Mikrooptyka OLC, częściowa (AC-MLO-C) Mikrooptyka OLC, pełna (AC-MLO)* Mikrooptyka OLC, częściowa (PC-MLO-C) Mikrooptyka OLC, pełna (PC-MLO)* *nie dla BBS561
Opcja	Oświetlenie awaryjne (zintegrowane): 3 godziny (EL3)* Sterowniki oświetlenia: sterownik Actilume (ACL)* Kompatybilne z DALI (tylko z kontrolerem przyciemniania PSD) Zawiera bezpiecznik Euro (FU) *nie dla BBS561
Materiał	Obudowa: stal ocynkowana Obrzeże: lakierowane Klosz: - akrylowy AC-MLO: PMMA
Kolor	Biały (WH), srebrny szary (SI) Standardowe kolory RAL dostępne na zamówienie


Klosz	Wykonana z akrylu optyka z mikrosoczewkami OLC (AC-MLO)
Opcje	Sterowniki: ActiLume (ACL) Kompatybilne z DALI (tylko z kontrolerem przyciemniania PSD)
Złączka	Szybkoszłączka typu push-in (PI)
Materiał	Obudowa: stal ocynkowana Obrzeże: lakierowane, kolor biały RAL9016 Klosz: - AC-MLO: PMMA
Instalacja	Sufity o widocznych profilach: nie są potrzebne zaczepty Sufity o profilach ukrytych: ZBS460 SMB (1 zestaw = 4 szt.) zasięg 25–65 mm Sufity o ukrytych profilach T 38 mm: zaczep ZBS460 SMB-TPM (1 zestaw = 4 szt.) Zaczepty do sufitów kartonowo-gipsowych ZBS460 SMB-PLC (1 zestaw = 12 szt.) Zakres temperatur pracy: 10°C < Ta < 40°C
Trwałość	50 000 godzin (utrzymanie 70% strumienia początkowego przy T
Akcesoria	Zestawy zaczeptów: ZBS460 SMB (4 szt.), ZBS460 SMB-TPM (4 szt.), ZBS460 SMB-PLC (4 szt.)
Uwagi	Folia ochronna zabezpieczająca optykę podczas montażu
Główne zastosowania	Biura, sklepy, hotele, obiekty służby zdrowia

Instalacja	Sufity o widocznych profilach: nie są potrzebne zaczepty Sufity o profilach ukrytych: ZBS460 SMB (1 zestaw = 4 szt.) zasięg 25–65 mm Sufity o ukrytych profilach T 38 mm: zaczep ZBS460 SMB-TPM (1 zestaw = 4 szt.) Zaczepty do sufitów kartonowo-gipsowych ZBS460 SMB-PLC (1 zestaw = 12 szt.) Możliwość okablowania przelotowego *wersja BBS561 ma zaczepty w zestawie
Złączka	Szybkoszłączka typu Push-in (PI) lub ze zwolnieniem napięcia (PIP) Złączka Wieland GST 18, 3- lub 4-biegunowa (W, W4)
Akcesoria	Zestawy zaczeptów: ZBS460 SMB (4PCS), ZBS460 SMB-TPM (4PCS), ZBS460 SMB-PLC (12/24PCS)
Uwagi	Folia ochronna zabezpieczająca optykę podczas montażu
Główne zastosowania	Biura, sklepy, hotele, obiekty służby zdrowia


Więcej o produkcie




DayZone oferuje inspirujące wzornictwo w połączeniu z dedykowaną optyką MLO




Specjalnie opatentowana komora miksująca zapewnia kontrolę nad oślnieniem poprzez osłonięcie źródeł LED i stabilność barwy dzięki wysoce refleksyjnej technologii powlekania / Special patented mixing chamber concept delivers overhead glare control through LED shielding and color consistency throughout the fixture by means of highly reflective coating technology




DayZone z podświetloną strefą zewnętrzną




Otwierana obudowa MLO dla łatwej konserwacji



Złączka (Wieland) 2 x T-BST14



Złączka (Wieland) T-GST18



DayZone z podświetlonymi strefami, wewnętrzną i zewnętrzną

Akcesoria

Ordercode 49305399



Ordercode 49307799

