



DayZone – designul inovativ întâlnește durabilitatea

DayZone

Când vine vorba de iluminatul general pentru birouri, clienții caută să capteze beneficiile oferite de tehnologie LED – durabilitate și design proaspăt, atrăgător, fără compromis în privința confortului vizual. Corpul de iluminat încastat cu LED-uri DayZone oferă iluminat funcțional de înaltă calitate cu o eficiență energetică comparabilă sau chiar mai bună decât cea a sistemelor fluorescente tradiționale. Natura inovativă a tehnologiei LED semnifică faptul că, în cazul produsului DayZone, ne putem îndepărta de regulile de design din trecut ale iluminatului fluorescent și putem oferi un aspect și o senzație nouă, atât ca înfățișare, cât și în privința comportamentului de reglare a intensității luminoase. Controlul orbirii și consistenței culorii sunt concepute pentru a fi conforme cu viitoarele norme pentru birouri.

Beneficii

- Design care inspiră
- Soluție durabilă
- Confort vizual

Caracteristici

- Pachete de flux luminos pentru mediile de 500 și de 300 lux
- Design optic MLO dedicat, incluzând două suprafețe separate de lumină cu reglarea intensității
- Cameră specială, brevetată, de combinare a luminii

Cerere



- Birouri
- Magazine
- Industria hotelieră
- Sănătate

Specificații








Tip	BBS560 (300 lux, dimensiuni standard)
	BBS561 (300 lux, dimensiuni pentru piața germană)
	BBS562 (300 lux, dimensiuni pentru piața franceză)
	BBS565 (500 lux, dimensiuni standard)
	BBS566 (500 lux, dimensiuni pentru piața germană)
	BBS567 (500 lux, dimensiuni pentru piața franceză)
Tip de tavan	Tavan cu profil T expus și ascuns simetric și tavane din rigips
Grilă pentru tavan	Lungimea modulului: 600 x 600 mm
	Lungimea modulului: 625 x 625 mm
	Lungimea modulului: 675 x 675 mm
Sursa de lumină	Philips DayZone LED modul
Culoarea luminii	Alb cald, 3000 K
	Alb neutru, 4000 K
Consum de putere	4000 K: 51 W (LED35S)
	3000 K: 55 W (LED35S)
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Rată de defectare balast	1% la fiecare 5000 de ore
Temperatură ambiantală medie	+25 °C
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V / 50 Hz
Balast	Integrat
Capac optic	Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din plastic acrilic (AC-MLO)
	Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din policarbonat (PC-MLO)

Opțiuni	Iluminat de urgență (integrat): 3 ore (EL3)
	Controlere de iluminat: multi-controler Actilume (ACL)
	Compatibil cu DALI (doar în relație cu balastul PSD pentru reglarea intensității luminoase)
	Siguranță Euro (FU) inclusă
Conectare	Conector push-in (PI) sau cu eliberare a tragerii (PIP)
Material	Carcasă: oțel zincat
	Ramă: post-lăcuită, pe bază de alb RAL9016
	Capac optic:
	- AC-MLO: PMMA
Instalarea	- PC-MLO: policarbonat
	Tavane expuse: încastrare, nu sunt necesare brațe
	Tavane false: intervalul de acțiune al brațului ZBS460 SMB (1 set = 4 bucăți) este de 25 – 65 mm
	Tavan fals cu profil T de 38 mm: brațul ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4 bucăți)
	Brațe pentru tavane din placă de rigips ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12 bucăți)
	Temperatură de funcționare: 10 °C < Ta < 40 °C
Durată de viață	50.000 de ore (menținere flux luminos până la 70% la T
Accesorii	Seturi de brațe pentru suspendare: ZBS460 SMB (4 bucăți), ZBS460 SMB-TPM (4 bucăți), ZBS460 SMB-PLC (4 bucăți)
Observații	Folie de protecție pentru protejarea sistemului optic în timpul instalării
Aplicații principale	Birouri, magazine, industria hotelieră, sănătate

Detalii produs



Detalii produs



Accesorii

Ordercode 910403202503,
910403203803, 910403204103



Ordercode 49303999



Ordercode 49307799

