



DayZone – yenilikçi tasarım sürdürülebilirlikle buluşuyor

DayZone

Ofisler için genel aydınlatma söz konusu olduğunda, müşteriler, LED teknolojisinin görsel rahatlıktan ödün vermeden sağladığı, sürdürülebilirlik ve canlı, çekici tasarım avantajlarından yararlanmak isterler. DayZone gömülü aydınlatma armatürümüz, geleneksel floresan sistemlerine yakın veya hatta daha yüksek enerji verimliliğiyle, iyi kalitede işlevsel aydınlatma sağlar. LED teknolojisinin yenilikçi yapısı, DayZone ile, floresanla aydınlatmaya ilişkin tasarım kurallarını geride bırakmamıza ve hem görünümde hem de karartma davranışında yeni bir görüntü ve his sunmamıza olanak tanımaktadır. Parlama kontrolü ve renk tutarlılığı, geleceğin ofis normlarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Faydaları

- İlham veren tasarım
- Sürekli çözüm
- Görsel rahatlık

Özellikler

- 500 ve 300 lüks ortamları için lümen paketleri
- İki ayrı karartılabilir ışık yüzeyi içeren, özel MLO optik tasarım
- Özel patentli ışık karıştırma bölgesi

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Otel - Restoran - Kafe
- Sağlık

Şartlar


Tür	BBS560 (300 lüks, standart boyutlar) BBS561 (300 lüks, Alman boyutları) BBS562 (300 lüks, Fransız boyutları) BBS565 (500 lüks, standart boyutlar) BBS566 (500 lüks, Alman boyutları) BBS567 (500 lüks, Fransız boyutları)
Tavan türü	Görünür (simetrijli gizli) T çubuk tavan ve alçı (veya alçıpan) tavan
Tavan kılavuzu	Uzunluk olarak modül boyutu: 600 x 600 mm Uzunluk olarak modül boyutu: 625 x 625 mm Uzunluk olarak modül boyutu: 675 x 675 mm
Işık kaynağı	Philips DayZone LED modül
Işık rengi	Sıcak beyaz, 3000 K Nötr beyaz, 4000 K
Güç tüketimi	4000 K: 51 W (LED35S) 3000 K: 55 W (LED35S)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Sürücü anıza oranı	Her 5000 saatte % 1
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50 Hz
Sürücü	Entegre

Optik kapak	Akrilik OLC mikro lens optik (AC-MLO) Polikarbonat OLC mikro lens optik (PC-MLO)
Seçenekler	Acil durum aydınlatması (entegre): 3 saat (EL3) Aydınlatma kontrolleri: Actilume çoklu kontrol cihazı (ACL) DALI ile uyumlu (yalnızca karartılabilir sürücü PSD ile ilgili olarak) Avrupa için kullanılan sigorta (FU) dahil
Bağlantı	İçeri itmeli (PI) veya çekerek çıkarılan (PIP) konektör
Malzeme	Muhafaza: çinko kaplı çelik Çerçeve: son kat vernikli, beyaz RAL9016 temelli Optik kapak: - AC-MLO: PMMA - PC-MLO: polikarbonat
Kurulum	Açık tavanlar: doğrudan takılır, destek gerekmez Gizli tavanlar: destek ZBS460 SMB (1 set = 4 parça) aralık 25 - 65 mm 38 mm T çubuklu gizli tavan: destek ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4 parça) Alçı tavanlar için destek ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12 parça) Çalışma sıcaklığı: 10°C < Ta < 40°C
Ömür	50.000 saat (%70 lümen sürekliliği, T
Aksesuarlar	Askı çubuğu setleri: ZBS460 SMB (4 adet), ZBS460 SMB-TPM (4 adet), ZBS460 SMB-PLC (4 adet)
Açıklamalar	Kurulum sırasında optiğin korunması için koruma folyosu
Ana uygulamalar	Ofis, perakende sektörü, konaklama, sağlık






Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



ÜRÜN BİLGİLERİ



aksesuarlar


Ordercode 910403202503,
910403203803, 910403204103



Ordercode 49303999



Ordercode 49307799



Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP40

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Evet
----------------	------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Tertibat dahildir	Evet
Acil durum aydınlatması	No
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Tertibat	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Lamba ailesi kodu	LED35S
Yerleşik kontrol	No
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	No
Ürün Ailesi Kodu	BBS560
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıçtaki ışık akışı	3500 lm
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L80B50	50000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	25000 h

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü
27295300	BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W	AC-MLO-C
27299100	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C PI	AC-MLO-C
27317200	BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO W	AC-MLO

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü	
				başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
27295300	BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	103 lm/W	34 W
27299100	BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C PI	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	96 lm/W	36.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü	
				başlangıç verimi	Başlangıç giriş gücü
27317200	BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	103 lm/W	34 W

