



SmartForm – huippuluokan valaistus raikkaalla ja viehättävällä muotoilulla

SmartForm LED BCS460

Kaikki tuntevat olonsa paremmaksi ja työskentelevät tehokkaammin miellyttävässä työympäristössä. SmartForm-tuoteperheen pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, kaupoissa ja kouluissa, ja ne yhdistävät luokassaan parhaan valaistuskyvyn siistiin, tunnistettavaan muotoiluun. Nämä erittäin matalat valaisimet ovat saatavilla MASTER TL5-, TL5 ECO- tai LED-valonlähteillä suorakaiteen ja neliön muotoisina versioina. Niitä voidaan käyttää valoviivojen ja -rakennelmien muodostamiseen. SmartForm-valaisinten laaja valikoima erittäin suorituskykyisiä ja miellyttäviä mikro-optiikoita ja kuoria tarjoaa ideallin ratkaisun jokaiseen tilanteeseen. Järjestelmään voidaan lisätä valaistuksenohjaus entistä paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi.

Hyödyt

- Huippuluokan valaistuskky, täyttää kaikkien käyttökohteiden vaatimukset
- Pirteä muotoilu
- Energiatehokas

Ominaisuudet

- Erittäin kapea runko – syvyys vain 47 mm
- Uusinta LED-valaistustekniikkaa
- Tehokkaat optiset kuvut
- Mahdollisuus lisätä valaistuksenohjaimia

SmartForm LED BCS460

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- oppilaitokset

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCS460
Valonlähde	Philips Fortimo LED Line 3R
Teho (vakio-oloissa watteina, +/- 10 %)	LED24: 25 W LED48: 47 W
Valokeilan kulma	80–100° (kokoonpanon mukaan)
Valovirta	1 650 – 4 300 lm (kokoonpanon mukaan)
Vastaava värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi	≥ 80
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25.000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	+10 °C...+40 °C

Ohjain	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Materiaali	Runko: sinkkipäällystetty teräs
Väri	Valkoinen, RAL 9016 Valinnainen valkoinen RAL 9010 tai hopeanharmaa RAL 9006
Kupu	1:n ja 2:n lampun versio: - OLC-mikrolinssi-optiikka polykarbonaattikannen alla (MLO-PC) - Lineaarinen linssiryhmäoptiikka polykarbonaattikannen alla (LIN-PC) 3-lamppuinen - OLC-mikrolinssi-optiikka, akrylaatti (AC-MLO)
Liitäntä	Asennuspistoliitin vetovapautuksella (PIP) Kaapeli, pituus 200 cm, pistoke CEE7 (CCE)
AsennusKäyttölämpötila	Yksittäinen, valaisin kiinnitetään esiruvattuihin kattokiinnikkeisiin Läpijohdotus mahdollinen Asennus irrottamatta LED-moduulia tai optiikkaa/kupua
Huomautukset	Suojakalvo, joka suojaaa optiikkaa asennuksen aikana. Valaistusta voidaan käyttää siivouksen ajan, sen jälkeen kalvo poistettava.

Versions



SmartForm LED BCS460

Tuotetiedot

