



Pinta-asennettava LuxSpace – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

LuxSpace, surface mounted

Asiakkaat etsivät ratkaisua, joka optimoi resurssien käytön. Juoksevien kustannusten optimoinnin lisäksi tämä tarjoittaa energian säästöä, ilman että työntekijöiden hyvinvoinnista tai asiakkaiden ostoskokemuksesta tarvitsee tinkiä. LuxSpace tarjoaa täydellisen yhdistelmän tehokkuutta, mukavuutta ja muotoilua ilman, että valaistuksen laadusta, väreistä tai renderöinnistä tarvitsee tinkiä. Tämä valaisin tarjoaa joustavuutta luomaan sopivan tunnelman käyttökohteesta riippumatta.

Hyödyt

- Tuote, joka tarjoaa visuaalisuutta sekä tyylikästä muotoilua ja luo hellävaraista ja luonnollista valaistusta, joka ei rasita silmiä.


Ominaisuudet

- Neljä optiikkavaihtoehtoa: kiiltävä, viistetty, matta ja valkoinen
- Korkeudet: syvä (enintään UGR 19), matala (enintään UGR 22)
- Valon väri: 830, 840, 927, 930 sekä 940 (CRI90 versiot pyynnöstä)
- Värit: kiiltävän metallinen, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) standardina (myös muut värit mahdollisia pyynnöstä)

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat
- Hotellit
- Lentokentät

Mittapiirros



Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C
----------------------	--------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
----------------------------------	-------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	DN570C

Valaistuksen tekniset tiedot

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	134 lm/W	2 200 lm
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	134 lm/W	2 200 lm
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Ei
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	-
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	4000 K	147 lm/W	4 400 lm

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	30 W


Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	Ei

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97103800	DN570C LED40S/840 PSU-E C WH	-

LuxSpace, surface mounted

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar

Normal (separate)

