



LuxSpace, overflatemontert – høy effektivitet, behagelig for øynene og stilfullt design

LuxSpace, surface mounted

Utnyttelse av ressurser er viktig. Energibesparelser prioriteres derfor høyt, men uten at dette skal gå på bekostning av ansatte eller kundene. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Fordeler

- Et produkt med synskomfort og stilfull design
- Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene

Funksjoner

- Versjon uten innfatning tilgjengelig
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC
- Lysfarge: 830, 840, 927, 930 and 940 (CRI90-versjoner på forespørsel)
- Farger: høyglans metallisk, hvit (RAL9003), grå, svart (RAL9006), svart (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC (på forespørsel)
- 3C-skinneversjon og pendelversjon (på forespørsel)

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optisk type	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	
		(Nom)	Lysytelse
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	
		(Nom)	Lysytelse
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm

Drift og elektronikk

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nei
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja


Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	-
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

