



LuxSpace för utanpåliggande montage – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

LuxSpace, surface mounted

Idag lägger kunderna stor vikt vid resursoptimering, och det omfattar inte bara driftskostnaderna (som energi), utan även de mänskliga resurserna. Energibesparingar är en stor prioritering, men de får inte ha en negativ inverkan på människor – en trivsamt arbetsmiljö är viktig för att dina anställda ska kunna vara produktiva, och i butiker krävs rätt belysning för att skapa en trevlig shoppingupplevelse. LuxSpace utgör den perfekta kombinationen av effektivitet, ljuskomfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och enhetlighet). Armaturen har en rad olika alternativ för att skapa rätt stämning, oavsett användningsområde.

Fördelar

- Ger visuell komfort och elegant design
- Skapar ett mjukt och naturligt ljus med garanterad visuell komfort

LuxSpace, surface mounted


Funktioner

- Välj mellan fyra optiktyper: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Höjder: djup (upp till UGR 19), låg (upp till UGR 22)
- Ljuskval: 830, 840, 927, 930 och 940 (CRI90-utföranden på begäran)
- Färger: högglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9005) som standard (övriga RAL-färger tillgängliga vid förfrågan)
- Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning
- Utförande för 3-fasskena och pendelarmatur (vid förfrågan)

Användning

- Kontor
- Butik
- Sjukhus
- Hotell
- Flygplatser

Måttskiss



LuxSpace, surface mounted

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	DN570C
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570C
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)	
		(nom)	Ljusflöde
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	134 lm/W	2 200 lm
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)	
		(nom)	Ljusflöde
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	130 lm/W	2 600 lm

Drift och elektricitet

LuxSpace, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	Nej
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja


Order Code	Full Product Name	Dimbar
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Ja

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
97088800	DN570C LED20S/830 PSU-E C WH	-
97092500	DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
97098700	DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97100700	DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570C PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)

