



ColorGraze MX4 Powercore: luminarias a ras de pared LED lineales de exterior con luz RGBW o RGBA

ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGBW cuentan con un LED blanco adicional por separado que crea blancos de mejor calidad en comparación con RGB. Las luminarias RGBA cuentan con un LED ámbar adicional por separado que amplía la gama de colores disponibles e incluye tonos más cálidos como el oro vivo, amarillo y tonos de naranja. Las múltiples longitudes de los sistemas y los ángulos de haz brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Beneficios

- Iluminación y combinación de color homogéneo a distancias superiores a 152 mm desde el lente de la luminaria, sin sombras entre luminarias cuando se utiliza de extremo a extremo
- Salida de luz superior a 600/500 lm por 300 mm/ft (RGBW/RGBA intensidad total)
- Cuenta con tecnología Powercore que permite la entrada directa de la tensión de línea de 100 a 277 VCA

ColorGraze MX4 Powercore


Características

- Cinco ángulos de haz estándares
- Control individual de cada segmento de 300 mm (1 ft)
- Tecnología Powercore de medición automática de 100 a 277 V
- La tecnología Chromasync proporciona una salida constante de unidad a unidad y control de salida de luz blanca
- Conectores sencillos a presión

Aplicaciones

- Interior: clubes nocturnos, bares, hoteles, casinos, iglesias, tiendas
- Exterior: fachadas, superficies, estructuras

Plano de dimensiones



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

Detalles del producto



Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo

ColorGraze MX4 Powercore

