



ColorGraz MX4 Powercore: cualquier color es posible

ColorGraz MX4 Powercore

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Beneficios

- La iluminación y mezcla de colores es perfecta a partir de 152 mm desde la lente de la luminaria, sin sombras entre luminarias en instalaciones de líneas continuas.
- Flujo luminoso superior a 600/500 lúmenes por 300 mm (flujo máximo RGBW/RGBA)
- Incorpora la tecnología Powercore, se puede alimentar con tensiones entre 100-277 V CA

Características


- Cinco ángulos de haz estándar
- Control individual de cada segmento de 300 mm
- Tecnología Powercore con rango automático 100-277 V
- La tecnología Chromasync proporciona un flujo homogéneo en todas las unidades y consistencia en los tonos blancos
- Conectores push-and-click

Aplicaciones

- Interior: discotecas, bares, hoteles, casinos, iglesias, tiendas
- Exterior: fachadas, superficies, estructuras

ColorGrazе MX4 Powercore

Plano de dimensiones



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

Detalles del producto

Conexión macho



Conexión hembra

