



# ColorGraze MX4 Powercore - Illuminazione radente a LED lineare per esterni con luce a colori intelligente

## ColorGraze MX4 Powercore

Apparecchio dall'emissione elevata per l'illuminazione ad alta intensità di superfici e facciate su più piani da una posizione arretrata minima; le opzioni RGBW ed RGBA offrono una gamma di colori ampliata e luce bianca in un unico apparecchio.

### Vantaggi

- Illuminazione e mescolamento colore uniformi a distanze superiori a 152 mm dalla lente dell'apparecchio, senza zone d'ombra tra gli apparecchi quando utilizzati in modalità end-to-end
- Emissione luminosa superiore a 600/500 lumen per 300 mm (RGBW/RGBA massima intensità)
- Tecnologia Powercore integrata per adeguarsi direttamente alla tensione di linea, 100-277 V CA

# ColorGraze MX4 Powercore

## Caratteristiche

- Cinque angoli del fascio standard
- Controllo individuale per ogni segmento da 300 mm
- Tecnologia Powercore autoranging 100-277 V
- Tecnologia Chromasync che fornisce un'emissione regolare da un'unità all'altra e controllo dell'emissione a luce bianca
- Semplici connettori push-and-click

## Applicazione

- Interni: discoteche, bar, hotel, casinò, chiese, negozi
- Esterni: facciate, superfici, strutture

## Specifiche

<b>Tipo</b>	BCS559
<b>Sorgente luminosa</b>	Modulo LED integrale
<b>Potenza (+/-10%)</b>	20, 40, 60, 80 W
<b>Angolo del fascio</b>	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
<b>Flusso luminoso</b>	618 / 1236 / 1854 / 2472 lm (per le versioni RGBW) 542 / 1084 / 1626 / 2168 lm (per le versioni RGBA)
<b>Temperatura del colore correlata</b>	4000 K (per il colore luce bianco)
<b>Mantenimento flusso luminoso - L70T25</b>	80.000 ore
<b>Temperatura operativa</b>	Da -40 a +50°C
<b>Driver</b>	Integrato (modulo LED con reattore indipendente)
<b>Tensione di alimentazione</b>	100-277 V (autoranging) / 50-60 Hz

<b>Regolazione del flusso</b>	Dimmer dinamico (DMX)
<b>Ingresso sistema di controllo</b>	Controllo DMX o Ethernet tramite Data Enabler Pro
<b>Ottica</b>	Fascio stretto, medio o largo, angolo del fascio rotazionale
<b>Elemento ottico</b>	Ottica micro-lenticolare con copertura in policarbonato
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio estruso Lente: policarbonato
<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Collegamento</b>	Connettore push-in PI con 4 poli
<b>Installazione</b>	Cerniere di montaggio a più posizioni Angolo di inclinazione standard 115 / 110°

## Versions



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX4 Powercore BCS559 (RGB, 305 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX4 Powercore BCS559 (RGB, 609 mm)


## ColorGraze MX4 Powercore

### Versions



ColorGraze MX4 Powercore  
BCS559 architectural lighting  
fixture (RGB, 914 mm)

## Disegno tecnico



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 15x30 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 15x30 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 60x30 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 15x30 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 10x60 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 9 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 30x60 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBA L914	744 mm	914 mm

## ColorGraze MX4 Powercore

### Dati del prodotto

Graze Powercore Detail photo

Graze Powercore Detail photo

