



ColorGraze MX4 Powercore – iluminação dinâmica (RGB) tipo "wall washer" de alta intensidade para superfícies

ColorGraze MX4 Powercore

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance. As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Benefícios

- Saída de luz superior a 600/500 lumens/30cm (intensidade total RGBW / RGBA)
- Incorpora a tecnologia Powercore que opera em tensão de rede entre 100 e 277 V

Características

- Cinco ângulos de acho padrão
- Controle individual de cada segmento de 300mm
- Tecnologia Powercore (100 a 277V)
- Maximização da performance luminosa graças à tecnologia Chromasync
- Conectores de pressão e clique simples

ColorGraze MX4 Powercore

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB de destaque externa - efeito "wall washer"

Versions



ColorGraze MX4 Powercore
BCS559 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGraze MX4 Powercore
BCS559 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)




ColorGraze MX4 Powercore
BCS559 architectural lighting
fixture (RGB, 914 mm)



ColorGraze MX4 Powercore
BCS559 architectural lighting
fixture (RGB, 1219 mm)

Desenho dimensional



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 15x30 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 15x30 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 60x30 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 15x30 RGBA L914	744 mm	914 mm
BCS559 10x60 RGBW L609	439 mm	610 mm
BCS559 9 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 30x60 RGBA L609	439 mm	610 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L914	744 mm	914 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 30x60 RGBA L914	744 mm	914 mm

ColorGraze MX4 Powercore

Detalhes do produto

Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2021, Agosto 16 - Dados sujeitos a alteração