



ColorGraz MX4 Powercore – linjär armatur med fyra kanaler

ColorGraz MX4 Powercore

Linjär LED-armatur för belysning av fasader och andra ytor. ColorGraz-familjen har utökats med versioner med fyra kanaler. Kombinationen RGB-vit (RGBW) eller RGB-Gul (RGBA) ger ett ännu större färgspektrum och vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur.

Fördelar

- Jämn belysning och mycket god färgblandning utan skuggeffekter (OBS: avståndet till den belysta ytan ska vara större än 15 cm)
- Ljusutbyte på över 600/500 lumen per 300 mm (RGBW/RGBA vid full styrka)
- Powercore-teknologi som förbrukar ström direkt från nätspanningen

Funktioner

- Fem spridningsvinklar som standard
- Enskild styrning av varje segment på 300 mm
- Integrerad Powercore-teknologi
- Chromasync-teknologi säkerställer att ljusutbytet och färgtemperaturen är konsekvent från armatur till armatur. Armaturerna synkroniseras automatiskt.
- Enkel installation med push-click-anslutning

Användning

- Inomhus: nattklubbar, barer, hotell, kasinon, kyrkor, butiker
- Utomhus: fasader, ytor, strukturer


specifikationer

ColorGraz e MX4 Powercore

Armatur	BCS559
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (+/-10 %)	20, 40, 60, 80 W
Spridningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 eller 60 x 30°
Ljusflöde	618/1 236/1 854/2 472 lm (för RGBW-utföranden) 542/1 084/1 626/2 168 lm (för RGBA-utföranden)
Bibehållet ljusflöde – L70T25	80 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	230 V
Dimning	Digital dimning via DMX
Styrning	DMX- eller Ethernet-styrning via Data Enabler Pro
Material	Armaturhus: aluminium, strängsprutat Lins: polykarbonat
Färg	Aluminium
Anslutning	Push-click-anslutning med 4 ledare
Installation	Montage i flera lägen, gångjärn för montering medföljer

Måttskiss



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

Produktinformation

Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo



