



# Flexible, kostengünstige und professionelle Strahler für den Einzelhandel

## GreenSpace Accent Einbaustrahler

Die neue kardanische GreenSpace Accent-Familie bietet erstklassigen LED-Ersatz für konventionelle CDM- oder Halogen-Leuchten. Diese LED-Lösungen bieten beste Lichtqualität und hohe Energieersparnisse bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Dank des Deckenausschnittes und der zwei Montagefedern lassen sich die Leuchten von nur einem Installateur schnell und einfach montieren. Für Modegeschäfte sind GreenSpace Accent Einbaustrahler auch mit besonderen LED-Modulen erhältlich, die die Ware im besten Licht präsentieren. CrispWhite LED-Module bieten brillante Farben bei intensiven Weißtönen. PremiumWhite LED-Module sind die beste Alternative für CDM Elite-Leuchten und bieten eine gute Farbwiedergabe bei einem warmem Ambiente.

### Vorteile

- Einfacher 1:1 Ersatz für konventionelle CDM-Einbaustrahler
- Kurze Amortisationsdauer im Vergleich zu CDM-Leuchten dank hoher Lichtausbeute
- Hochwertige Akzentbeleuchtung dank der PerfectAccent Reflektoren
- Echt kardanische Strahler mit einem ansprechenden Design

# GreenSpace Accent Einbaustrahler

## Merkmale

- Leuchte für den 1:1 Ersatz von CDM-Leuchten
- Ansprechendes Design, hochwertige Verarbeitung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 121 lm/W
- Mit verschiedenen Lichtstrompaketen, Ausstrahlungswinkeln und Lichtfarben erhältlich.
- Gutes Preis-Leistungs Verhältnis

## Anwendung

- Einzelhandel, z.B. Modegeschäfte oder Kaufhäuser, aber auch für Büros oder repräsentative Bereiche.

## Spezifikationen

<b>Type</b>	GD301B GD302B
<b>Light Source</b>	Nicht auswechselbares LED-Modul
<b>Beam angle</b>	12°, 24°, 36° 1700, 2700 lm 3000 K
<b>Average Ambient Temperature</b>	+10 bis +40 °C
<b>Accessories</b>	Externes Betriebsgerät (PSE-E) Externes Betriebsgerät (PSED-E) schaltbar (PSU-E)

<b>Material</b>	Housing: aluminium
<b>Color</b>	Weiß Polycarbonat
<b>Accessories</b>	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung (Schnellsteckverbinder und Zugentlastung)
<b>Accessories</b>	Kein Zubehör
<b>Anmerkungen</b>	Die doppelten Einbaustrahler sind standardmäßig gleichstromtauglich.

## Versions



GD302B




GD301B

# GreenSpace Accent Einbaustrahler

## Produktdetails

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP08



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP02



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP06



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP01



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP04



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP05



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP11



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP12



# GreenSpace Accent Einbaustrahler

## Produktdetails

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP09



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP10



### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +40 °C

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK) IK02

Schutzart (IP) IP20

### Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung 220-240 V

### Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120 °

Socket -

CE-Zeichen ja

Typ optische Abdeckung/Linse PC

Betriebsgerät inklusive Ja

ENEC-Zeichen ENEC Zeichen

Entflammbarkeitszeichen F

Betriebsgerät -

Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Lichtquelle austauschbar Nein

UL-Zeichen Nein

### Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Korr. Farbtemperatur 3000 K

Lichtstromtoleranz +/-10%

### Mechanische Kenndaten

Farbe Weiß

### Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	-
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	1%
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	-
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-

## Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Nein	07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Ja
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Nein	07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	Ja
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	Nein	16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Nein
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	Nein	07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Nein
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Nein	07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	Nein

# GreenSpace Accent Einbaustrahler

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Nein

## Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	Anzahl
Code	Name IEC-Schutzart Lampenfamiliencode	Vorschaltgeräte	Lichtquellen
91625400	GD302B Schutzklasse I LED17S/830 PSU-E MB II WH	2 Einheiten	2
91626100	GD302B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E MB II WH	2 Einheiten	2
91628500	GD302B Schutzklasse I LED17S/830 PSU-E MB II WH	2 Einheiten	2
91630800	GD302B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E MB II WH	2 Einheiten	2
97403200	GD302B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	2 Einheiten	2
07624500	GD302B Schutzklasse II LED27S/830 PSD-E MB II WH	2 Einheiten	2
07625200	GD302B Schutzklasse II LED27S/	2 Einheiten	2

Order Code	Full Product Name	Anzahl	Anzahl
Code	Name IEC-Schutzart Lampenfamiliencode	Vorschaltgeräte	Lichtquellen
16013500	GD302B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	2 Einheiten	2
07621400	GD301B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E MB II WH	1 Einheit	1
07622100	GD301B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	1 Einheit	1
16011100	GD301B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	1 Einheit	1
16012800	GD301B Schutzklasse II LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	1 Einheit	1

## Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B

## GreenSpace Accent Einbaustrahler

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD302B
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	24	GD302B
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	24	GD302B
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD302B

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD301B
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	12	GD301B
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD301B
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD301B

### Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. SDCM <3	Init. ≥80	Initiale Leuchtenlichtausbeute lm/W	Lichtstrom Neuwert	Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. SDCM <3	Init. ≥80	Initiale Leuchtenlichtausbeute lm/W	Lichtstrom Neuwert
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	118,05555555555556	3400 lm		07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm	
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm		16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm	
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39)	≥90	103,65853658536587	3400 lm		07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm	
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm		07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm	
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm		16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm	
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm								

## GreenSpace Accent Einbaustrahler

Full						Full					
Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom Neuwert	Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766 lm/W	2700 lm		WB II				
		SDCM <3					WH				
							CW-L				

### Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung	Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14.5 W	07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	51 W
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	47 W	16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	47 W
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	33 W	07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	23.5 W
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	51 W	07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	23.5 W
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	47 W	16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	23.5 W
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	47 W	16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	23.5 W

