



Una gridlight flexible y asequible para establecimientos de venta al por menor

GreenSpace Accent Gridlight

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden cambiar ahora de CDM a iluminación mediante LED y disfrutar de un importante ahorro energético a cambio de una inversión inicial razonable. Las gridlights GreenSpace Accent tienen un diámetro de corte regular y paquetes lumínicos específicos para agilizar y simplificar la instalación de recambio. Además, los productos gridlight ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. Para tiendas de moda y de alimentación, hay disponibles GreenSpace Accent Gridlight con LED de tonalidades especiales y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos diseñadas para mostrar la mercancía con la mejor luz. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Se integra a la perfección con los techos gracias a su diseño limpio y sencillo
- Fácil de incorporar en los diseños gracias a las dimensiones de los recambios CDM
- Reduce la huella de carbono con iluminación mediante LED de ahorro energético
- Cada cabezal de foco individual tiene un sistema de rotación cardan, lo que permite iluminar varias áreas a la vez con total libertad

GreenSpace Accent Gridlight

Características

- Dimensiones de recambio con luminarias CDM
- Incluye tonalidades de LED para comercios y recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos
- Elige entre tres productos: GD301B, GD302B y GD303B
- Disponible para red eléctrica normal (PSU), regulación DALI simple (PSD), compatible con Interact DALI (DIA) o Wireless Interact (WIA)


Aplicaciones

- Supermercados
- Hipermercados
- Minoristas de gran formato
- Tiendas de moda

Advertencias y seguridad

- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Plano de dimensiones



Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace Accent Gridlight

Detalles del producto

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Tipo de óptica	Haz medio
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Información general

			Código de gama de producto
Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo	
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidad	GD301B
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidad	GD301B
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unidad	GD301B
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 unidades	GD302B

Datos técnicos de la luz

		Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name			
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3.400 lm
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3.500 lm

		Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name			
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5.400 lm
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7.800 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 °C a +35 °C
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +35 °C
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 °C a +25 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	No
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	No
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Si
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	No
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97818100	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97819800	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97820400	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97821100	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97822800	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97823500	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97824200	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
97825900	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	No aplicable
97826600	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No aplicable

