



Een flexibele en betaalbare oplossing voor de detailhandel.

GreenSpace Accent Gridlight

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED-verlichting en profiteren van aanzienlijke energiebesparingen tegen een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Gridlight en speciale lichtopbrengsten maken latere installaties snel en gemakkelijk. Verder bieden de Gridlight-producten meerdere systeemintegraties en dimopties, inclusief bedrading en draadloos. Voor modezaken en voedselverkopers is elk GreenSpace Accent Gridlight beschikbaar met speciale LED-opties en LED-verlichtingsrecepten voor voedsel, zodat de producten in het beste licht getoond worden. Bekijk onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Valt niet op in plafonds door een eenvoudig ontwerp
- Eenvoudig vorm te geven dankzij de CDM retrofitdimensies
- Verlaag je kooldioxide-uitstoot met energiebesparende LED-verlichting
- Verlicht tegelijkertijd meerdere ruimtes met volledige vrijheid, aangezien elk spotje een cardanisch rotatiesysteem heeft

Kenmerken

- Retrofitdimensies met CDM-armaturen
- Inclusief LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Keuze uit drie producten: GD301B, GD302B, en GD303B
- Beschikbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) of draadloze Interact (WIA)

GreenSpace Accent Gridlight

Toepassing

- Winkels, met name modezaken

Waarschuwingen en veiligheid


- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions



GreenSpace Accent Gridlight-RS302B WH

Maatschets



Productgegevens

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP09



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP08



GreenSpace Accent Gridlight

Productgegevens

GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS301B_WH-DP10



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP02



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_BK-DP06



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP01



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP04



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP05



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP11



GreenSpace_Accent_Gridlight-
RS302B_WH-DP12



Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Optiektype	Middelbrede bundel
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's	Code productfamilie
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unit	GD301B
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 units	GD302B
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 units	GD302B

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3.400 lm
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3.500 lm
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5.400 lm
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm

	Full Product	Kleurweergave-	Lichtrendement	
Order Code	Name	index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699978266	GD302B	≥80	123 lm/W	7.800 lm
	39S/830 PSU-E			
	MB CP WH			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 tot +35 °C
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 tot +35 °C
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Ja
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nee

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing

