



TownGuide – Speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

TownGuide Performer

Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassischer Kegel (BDP102), klassischer Pilz (BDP103), moderner Zylinder (BDP104) und eine ULR = 0 Version (BDP105). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können – von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LED-Leuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.

Vorteile

- Fünf bekannte und dennoch moderne Designs, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und sie noch besser zur Geltung bringen
- Eine große Auswahl an Optiken und der Einsatz von modernsten LED sorgen für einen einzigartigen Sehkomfort bei einer exakten Anpassung an lichttechnische Erfordernisse
- Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Lösungen

Merkmale

- Hohe Vandalismusbeständigkeit
- CLO – konstantes Licht über die gesamte Lebenszeit
- Steckverbinder ermöglicht eine einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte
- Energieeinsparung durch verschiedene Lichtregelungssysteme
- Langlebige LED-Technologie für eine maximale Lebensdauer

Anwendung

- Wohngebiete und Fußgängerbereiche
- Stadtzentren und Plätze
- Gewerbegebiete

Versions

OPPR BDP100i 0003



BDP101 TownGuide Performer
Bowl, frosted



OPPR BDP100i 0005



BDP102 TownGuide Performer
Classic cone, clear



OPPR BDP100i 0011



BDP103 TownGuide Performer
Classic T, clear



TownGuide Performer

Versions



BDP104 TownGuide Performer T,
clear



BDP104 TownGuide Performer T,
frosted

Abmessungsskizzen

Produktdetails



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°

Genehmigung und Anwendung

Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP66
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentakmodus und bis 6kV im Gleichtaktmodus

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	-	LED50	BDP105
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	-	LED70	BDP105
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED30	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-	LED120	BDP100
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-	LED70	BDP100
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	-	LED70	BDP100
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-	LED40	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED60	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED60	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED35	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED50	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED120	BDP103
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	-	LED15	BDP103
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	-	LED15	BDP103
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	-	LED25	BDP103
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	-	LED25	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED30	BDP104
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED40	BDP104

Lichttechnische Daten (1/2)

Ähnlichste						Ähnlichste					
Order	Full Product	Abstrahlungswinkel	Farbe der	Farbtemperatur	Typ optische	Order	Full Product	Abstrahlungswinkel	Farbe der	Farbtemperatur	Typ optische
Code	Name	Leuchte	Lichtquelle	(Nom)	Abdeckung	Code	Name	Leuchte	Lichtquelle	(Nom)	Abdeckung
07891800	BDP105	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	90620900	CLO-DDF2				
	LED50/830		Warmweiß		abdeckung, klar		6				
	II DW PCC						BDP102	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
	GR 62P						LED40/830		Warmweiß		abdeckung, klar
07893200	BDP105	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	90622300	II DW PCC				
	LED70/830		Warmweiß		abdeckung, klar		SI CLO-				
	II DS PCC						DDF1 6				
	GR 62P						BDP102	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
90608700	BDP100	32° x 29°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-	91075600	LED50/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED30/740		Neutralweiß		abdeckung, klar		II DS PCF SI				
	DN PCC SI						CLO-DDF1 6				
	CLO-LS-6						BDP103	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
90609400	BDP100	53° x 71°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	91077000	LED20/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED40/830		Warmweiß		abdeckung, klar		DW PCF SI				
	II DM PCC SI						CLO 62P				
	CLO-LS-6 6						BDP103	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
12880400	BDP100	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-	91078700	LED35/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED120/740		Neutralweiß		abdeckung, klar		DW PCF SI				
	II DRW PCC						CLO 62P				
	GR-900 D11						BDP103	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
12881100	BDP100	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-	91081700	LED50/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED120/740		Neutralweiß		abdeckung, klar		DW PCF SI				
	II DRW PCC						CLO 62P				
	GR-900 D11						BDP103	50° x 70°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
12882800	BDP100	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-	05904700	LED120/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED70/740		Neutralweiß		abdeckung, klar		DW PCF SI				
	II DRW PCC						CLO 62P				
	GR-900 D11						BDP103	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-
12883500	BDP100	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-	05905400	LED15/740		Neutralweiß		abdeckung, satiniert
	LED70/740		Neutralweiß		abdeckung, klar		II DRW PCC				
	II DRW PCC						GR 62P				
	GR-900 D11						BDP103	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-
18152600	BDP100	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	05906100	LED25/740		Neutralweiß		abdeckung, satiniert
	LED40/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert		II DRW PCC				
	DS PCC ALU						GR 62P				
	76P						BDP103	39° x 96°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-
90610000	BDP100	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	05907800	LED25/740		Neutralweiß		abdeckung, satiniert
	LED50/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert		II DRW PCC				
	II DS PCF SI						GR 76P				
	CLO-LS-6 6						BDP104	53° x 71°	740	4000 K	Polycarbonatwanne/-
90614800	BDP101	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	90623000	LED30/740		Neutralweiß		abdeckung, klar
	LED60/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert		II DM PCC SI				
	II DS PCF SI						CLO-LS-8 6				
	CLO-DDF2						BDP104	75°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-
90613100	BDP101	53° x 71°	830	3000 K	Polycarbonatwanne/-	90624700	LED40/830		Warmweiß		abdeckung, satiniert
	LED60/830		Warmweiß		abdeckung, klar						
	II DM PCC SI										

Ähnlichste					
Order	Full Product	Abstrahlungswinkel	Farbe der	Farbtemperatur	Typ optische
Code	Name	Leuchte	Lichtquelle	(Nom)	Abdeckung
	II DS PCF SI				
	CLO-LS-8 6				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order	Full Product	Farbwiedergabeindex	Anzahl	Optik im		Order	Full Product	Farbwiedergabeindex	Anzahl	Optik im	Nach o
Code	Name	(CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	Außenbereich	Code	Name	(CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	gerichte
07891800	BDP105	80	3.400 lm	-	Breitstrahlend	0	II DS PCF SI				
	LED50/830						CLO-LS-6 6				
	II DW PCC					90614800	BDP101	80	2.300 lm	8	Lichtverteilung 15
	GR 62P						LED60/830				symmetrisch
07893200	BDP105	80	4.830 lm	-	Breitstrahlend	0	II DS PCF SI				
	LED70/830						CLO-DDF2				
	II DS PCC						6				
	GR 62P					90613100	BDP101	80	4.424 lm	8	Mittlere 3
90608700	BDP100	70	2.291 lm	4	Lichtverteilung	3	LED60/830				Lichtverteilung
	LED30/740				engstrahlend		II DM PCC SI				
	DN PCC SI						CLO-DDF2				
	CLO-LS-6						6				
	76P					90620900	BDP102	80	3.116 lm	4	Breitstrahlend 3
90609400	BDP100	80	2.888 lm	4	Mittlere	3	LED40/830				
	LED40/830				Lichtverteilung		II DW PCC				
	II DM PCC SI						SI CLO-				
	CLO-LS-6 6						DDF1 6				
12880400	BDP100	70	8.400 lm	-	Lichtverteilung	090622300	BDP102	80	1.900 lm	4	Lichtverteilung 10
	LED120/740				für		LED50/830				symmetrisch
	II DRW PCC				Wohngebiete,		II DS PCF SI				
	GR-900 D11				breitstrahlend		CLO-DDF1 6				
12881100	BDP100	70	8.400 lm	-	Lichtverteilung	091075600	BDP103	80	1.060 lm	4	Breitstrahlend 4
	LED120/740				für		LED20/830				
	II DRW PCC				Wohngebiete,		DW PCF SI				
	GR-900 D11				breitstrahlend		CLO 62P				
12882800	BDP100	70	4.690 lm	-	Lichtverteilung	091077000	BDP103	80	1.716 lm	4	Breitstrahlend 4
	LED70/740				für		LED35/830				
	II DRW PCC				Wohngebiete,		DW PCF SI				
	GR-900 D11				breitstrahlend		CLO 62P				
	5					91078700	BDP103	80	2.346 lm	6	Breitstrahlend 4
12883500	BDP100	70	4.690 lm	-	Lichtverteilung	0	LED50/830				
	LED70/740				für		DW PCF SI				
	II DRW PCC				Wohngebiete,		CLO 62P				
	GR-900 D11				breitstrahlend	91081700	BDP103	80	4.800 lm	8	Breitstrahlend 4
	5						LED120/830				
18152600	BDP100	80	3.080 lm	-	Lichtverteilung	3	DW PCF SI				
	LED40/830				symmetrisch		CLO 62P				
	DS PCC ALU					05904700	BDP103	70	1.110 lm	-	Lichtverteilung 3
	76P						LED15/740				für
90610000	BDP100	80	1.862 lm	6	Lichtverteilung	3	II DRW PCC				Wohngebiete,
	LED50/830				symmetrisch		GR 62P				breitstrahlend

												Nach o
Order	Full Product	Farbwiedergabeindex	Anzahl		Optik im	Order	Full Product	Farbwiedergabeindex	Anzahl		Optik im	gerichte
Code	Name	(CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	Außenbereich	Code	Name	(CRI)	Lichtstrom	Lichtquellen	Außenbereich	Lichtstr
05905400	BDP103	70	1.110 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3	II DRW PCC GR 76P	70	2.204 lm	4	Wohngebiete, breitstrahlend	3
	LED15/740					II DM PCC SI CLO-LS-8 6						
	II DRW PCC					LED30/740						
	GR 76P					LED40/830						
05906100	BDP103	70	1.625 lm	-	Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend	3	II DM PCC SI CLO-LS-8 6	80	1.386 lm	3	Lichtverteilung symmetrisch	3
	LED25/740					LED40/830						
	II DRW PCC					LED40/830						
	GR 62P					LED40/830						
05907800	BDP103	70	1.625 lm	-	Lichtverteilung für	3	II DS PCF SI CLO-LS-8 6					
	LED25/740					LED40/830						

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	41 W	90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	56 W	90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W	91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W	91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W	91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W	91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W	05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	11 W
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	45,5 W	05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	11 W
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	32,5 W	05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	16,6 W
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W	05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	16,6 W
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W	90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W	90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nein	90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Ja
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nein	90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Ja
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Ja	91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Ja	91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja	91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Ja	91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nein
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja	05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Ja	05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nein	05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nein
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Ja	05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nein
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Ja	90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Ja
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Ja	90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Grau	90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Silber
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Grau	12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Silber	12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Grau

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	Grau
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Silber
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Silber
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Silber
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Silber
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Silber
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Silber
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Silber
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Grau
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Grau
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Silber
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Silber

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	0,5 %
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	0,5 %
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	0,5 %
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	0,5 %
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	0,5 %
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	0,5 %
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	0,5 %
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	0,5 %
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	0,5 %
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	0,5 %
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	0,5 %
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	0,5 %
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	0,5 %
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	0,5 %
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	0,5 %

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
07891800	BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
07893200	BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P	Nicht anwendbar
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	50%
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12881100	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	50%
12882800	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
12883500	BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5	50%
18152600	BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P	Nicht anwendbar
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	50%
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	50%
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	50%

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50%
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	50%
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nicht anwendbar
05904700	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05905400	BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
05906100	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 62P	Nicht anwendbar
05907800	BDP103 LED25/740 II DRW PCC GR 76P	Nicht anwendbar
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	50%
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	50%

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991074

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991010

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991136

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991021

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991014

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991024

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991103

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991078

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991139

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991015

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991025

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991009

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991142

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910500991138

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866627

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867796

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866472

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866473

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925866625

Polar Normal (separate) - BDP100I -
910925867798

