



CitySphere – farvesignatur skaber tryk atmosfære

CitySphere

I en tid med hastigt skiftende sociale adfærdsmønstre er det et mål for enhver storby at fremstå som et smukt, indbydende og sikkert sted at være. CitySphere er et mastetopmonteret LED-armatur, der skaber en behagelig atmosfære og får folk til at føle sig trygge, når de opholder sig på offentlige steder. Med dette armatur, som udmærker sig ved en slank og elegant profil, bliver storbyen endnu smukkere i aften- og nattetimerne. CitySphere udsender et behageligt lys, og farveringen giver byen sin helt egen farvesignatur. CitySphere leveres med specialdesignede styretapper og beslag, som giver byplanlæggere, arkitekter og beslutningstagere mulighed for at skabe en ensartet atmosfære i byen og give den sin egen identitet.

Fordele

- Skaber en behagelig og tryk atmosfære
- Gør storbyer endnu smukkere med et strejf af farve i aften- og nattetimerne
- Komplet belysningsløsning, som giver en markant, ensartet identitet (farvering)

Funktioner

- Visuel komfort og mulighed for at skabe en behagelig atmosfære i form af en særlig farvesignatur
- Energieffektivt
- Fremragende lyskvalitet i hele produktets levetid
- Specialdesignede styretapper, enkelt- og dobbeltarmede beslag

Anvendelsesområder

- Byveje
- Sidegader og gader i boligområder
- Fortove og cykelstier
- Torge og parker

Specifikationer

Type	BDP780 (version med hvid ring 1, 56 LED-lyskilder)
	BDP781 (version med hvid ring 2, 28 LED-lyskilder)
	BDP782 (version med hvid ring 3, 16 LED-lyskilder)
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	14 til 115 W
Lysstrøm	GreenLine: 1148 til 5810 lm
	EconomyLine: 1985 til 9816 lm
Armaturvirkningsgrad	Op til 89 lm/W (3.000 K, varm hvid)
	Op til 107 lm/W (4.000 K, neutral hvid)
Korreleret farvetemperatur	3.000 eller 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	80 (3.000 K, varm hvid)
	70 (4.000 K, neutral hvid)
Bevarelse af lysudbytte – L80F10	GreenLine: 100.000 timer
	EconomyLine: 70.000 timer
Driftstemperaturområde	-20 til 35 °C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Netspænding	220-240 V / 50-60 Hz
Lysstyringssystemindgang	1-10 V og DALI
Dæmpning	LumiStep – seks, syv, otte eller ti timer
	DynaDimmer
	AmpDim
	SDU
	StarSense RF
	Fotocelle: Minicelle (35, 55 eller 70 lux)

Ekstraudstyr	Farvering
	Sikring mod spændingsudsving (SGR)
Optik	Distribution Street Pedestrian (DSP), mellembred (DM), bred (DW) eller symmetrisk (DS)
Optisk element	PMMA-linser
Glas	UV-stabiliseret polykarbonatskål, gennemsigtig eller med gradueret skyggevirkning
Materiale	Armaturhus: højtryksaluminium
	Tilpasningsstykke: formstøbt aluminium
	LED-modul: ekstruderet aluminium
Farve	Pyrit
	Philips-ultramørkegrå 10714
	Andre RAL- eller AKZO Futura-farver kan fås på anmodning
Tilslutning	5-benet push-in-stik (IP66)
Vedligeholdelse	Adgang til forkobling efter udskruining af fire skruer
Installation	Styretap, standard- eller pynteversion, med en diameter på 60 eller 76 mm (60P, 76P eller 90PD)
	Anbefalet monteringshøjde: 4-6 m
	Max SCx: 0,1 m ²
	Specialudviklede master og beslag giver en række forskellige monteringsmuligheder

Versions



Oplysninger om produktet




Hvid og farvet ring



Standardstyretap



Nærbillede af armaturhusets aluminium



Nærbillede af skålen indvendigt



Adgang til driverrum



Hvid og farvet ring

