



UrbanStar – yenilikçi tasarımı LED performansıyla bir araya getirir

UrbanStar

Yerleşim alanlarında, alışık olduğunuz PL-L veya HPL lambalı konik aydınlatma armatürleri artık en ileri LED teknolojisini kullanan hoş tasarımlı aydınlatma armatürleriyle değiştirilebilir ve önceki çözümün sağladığı görsel denge ve ambiyanstan da taviz verilmez. UrbanStar PL-L çözümleriyle karşılaştırıldığında enerji tüketiminde önemli ölçüde düşüş sağlayan yüksek verimli bir LED armatürüdür.

Faydaları

- PL-L lambalarla karşılaştırıldığında %40'a varan enerji tasarrufu
- Konforlu ışık
- Özel ambiyans

Özellikler

- Özel optik
- Homojen ışık dağılımı
- Sıcak beyaz ve doğal beyaz seçenekleri mevcuttur

Uygulama

- Yerleşim alanları

Şartlar

Ortam Sıcaklığı	-40 to +50 °C	Işın yayılması	23° - 8° x 152°
		aydınlatma armatürü	

Aydınlatma armatürünün ana rengi	Dark gray
Bağlantı	Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konektör ve ışık regülasyonu için 2 kutuplu kontrol sinyali (Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konektör ve ışık regülasyonu için 2 kutuplu kontrol sinyali)
Dimleme	Evet
Sürücü	Power supply unit with DALI interface (PSD)
İlk ilişkili renk sıcaklığı	4000 K
Başlangıç giriş gücü	26.5 W
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	141 lm/W
Başlangıçtaki ışık Akısı	3741 lm
Giriş frekansı	50 ila 60 Hz

Giriş voltajı	220 to 240 V
Ani akım (A)	21 A
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Malzeme	Muhafaza: polikarbon
Malzeme	Reflektör: cam
Optik sistem	Geniş dağıtım 50
Optik kapak	Polycarbonate
Ani akım koruması	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
Devirme açısı	Standart eğim açısı üstten montaj: 0°Standart devirme açısı
muhafazası	yandan giriş: -
Tür	BDS100
Garanti süresi	5 yıl

