



Philips Metronomis LED : un jeu d'ombre et de lumière

Metronomis LED Fluid

Metronomis LED est la première solution d'éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d'effets lumineux, de créer un éclairage d'ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d'accessoires, il est possible de créer un jeu d'ombres et de lumière qui met en valeur l'espace urbain. Jeu de textures dans la vasque, création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol, sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. La vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées. De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans l'environnement, qu'il s'agisse d'une architecture contemporaine ou d'un lieu chargé d'histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d'une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d'effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer.

Metronomis LED Fluid

Avantages

- Offrez à votre ville une identité unique grâce à un design épuré et une palette d'effets lumineux
- Solution complète et innovante dotée d'une identité esthétique commune pour le mât et les luminaires
- Confort visuel exceptionnel aux géométries multiples pour une sécurité optimale
- Prêt pour l'avenir avec, en partie supérieure, une prise Zhaga-D4i SR (System Ready) pour se connecter à Interact
- Service tag pour une installation et une maintenance faciles

Fonctions

- Large choix d'effets lumineux (au sol, à l'intérieur/extérieur de la vasque)
- Option de gravure 2D pour personnaliser davantage les luminaires
- Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K
- Efficacité pouvant atteindre 157 lm/W
- Version Torch avec ULR <1 %
- Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures à L96 B10
- Cinq mâts dédiés en aluminium et en bois (hauteurs de 3,5 et 4 mètres)
- Garantie standard de 5 ans (possibilité d'extension jusqu'à 10 ans en option)

Application

- Centres-villes et places
- Centres commerciaux et d'affaires
- Zones résidentielles et éclairage architecturale
- Piste cyclable et sentiers


Versions



OPPR BDS650i 0017

Metronomis LED Fluid

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



OPDP_BDS650i_0009-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0011-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0023-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0025-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0027-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0029-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Détails sur le produit



OPDP_BDS650i_0031-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0033-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0035-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0037-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0039-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0041-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0045-Detail
photo




OPDP_BDS650i_0047-Detail
photo

Metronomis LED Fluid

Détails sur le produit



OPDP_BDS650i_0049-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0051-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0053-Detail
photo



OPDP_BDS650i_0055-Detail
photo

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BDS650I -
910925868187

