



OptiVision LED gen2 — nowa era w dziedzinie inteligentnego oświetlenia terenu i obiektów sportowych

OptiVision LED gen2

System projektorów Philips Gen2 OptiVision LED stanowi kompletne rozwiązanie oświetleniowe od najprostszych aż po najbardziej złożone projekty oświetlenia przestrzeni otwartych oraz projekty oświetlenia obiektów sportowych.

Wysokowydajne projektory dostępne są z trzema lub dwoma modułami LED, które zasilane są z zewnętrznego szczelnego układu zasilającego, który może być umieszczony zarówno na ramieniu montażowym projektora (wersja HGB), jak i w szafie oświetleniowej lub wewnątrz maszty (wersja BV). Projektory OptiVision LED Gen 2 spełniają najwyższe standardy wydajności, zapewniając jednocześnie wyjątkową jakość światła i komfort wizualny. OptiVision LED Gen2 oferuje nowe możliwości zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia elastyczności użytkowania (natychmiastowy start, programowalne poziomy oświetlenia) w połączeniu z zaawansowanym systemem kontroli i czujników Philips. Dzięki protokołowi DALI, projektory są kompatybilne z innymi zewnętrznymi systemami sterującymi.

Korzyści

- Innowacyjna konstrukcja projektora w połączeniu ze specjalną optyką zapewniają maksymalną sprawność optyczną i precyzyjny rozsył światła. Zaawansowane układy sterowania i czujniki Philips pozwalają na dodatkowe obniżenie zużycia energii elektrycznej (nawet o 65%) w instalacjach oświetlenia terenu. Ograniczenie kosztów konserwacji dzięki zastosowaniu długowiecznych diod LED i wydajnego układu odprowadzania ciepła z oprawy oraz niezawodnemu zasilaczowi o klasie IP66.

Cechy

- Precyzyjnie kontrolowany rozsył światła — rozsyły symetryczne i asymetryczne — ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Strumień świetlny można regulować zgodnie z faktycznymi potrzebami, znacznie obniżając koszty energii. Fabrycznie zaprogramowane podstawowe układy sterowania typu „plug & play”. W połączeniu z najnowszymi układami sterowania możliwość regulacji strumienia świetlnego w pełnym zakresie. Wersja (HGB) z układem zasilającym na ramieniu montażowym ułatwiającym montaż i obniżającą koszty instalacji.

Zastosowanie

- Strefy logistyczne
- Ścieżki rowerowe i chodniki
- tereny przemysłowe
- Oświetlenie terenów sportowo-rekreacyjnych

Specyfikacje

Regulacja w poziomie	do °
Regulacja w pionie	do °
Temperatura otoczenia	Od -40°C do +50°C
Statecznik	- (-) Zewnętrzna jednostka zasilająca z obsługą interfejsu DALI (Zewnętrzna jednostka zasilająca z obsługą interfejsu DALI)
Złącze elektryczne	Terminal przyłączeniowy typu „push-in” (Terminal przyłączeniowy typu „push-in”).
Materiał	Uchwyt montażowy:
Materiał	Obudowa zasilacza:
Materiał	Obudowa:

Materiał	odbłyśnik:
Materiały inne1	:
Materiały inne2	:
Uwagi	Układ zasilający EVP500 stanowi integralną część projektora BVP515/525. W wersji HGB zamontowany jest na ramieniu montażowym oprawy. W wersji BV dostarczany jest jako oddzielny element. Projektor i układ zasilający dostarczane są w jednym opakowaniu. Układ zasilający w wersji BV zawiera zestaw montażowy z częściami zamiennymi.

Więcej o produkcie



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP05



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP06


Więcej o produkcie



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP07



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP08



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP17



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP18



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP19



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP01



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP02



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP03

OptiVision LED gen2

Więcej o produkcie



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP04



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP14



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP15



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP16



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP13



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP10



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP11



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP12

Akcesoria



Vorrichtung zur
Präzisionseinstellung

Kod zamówieniowy 06735200



ZVP420

Kod zamówieniowy 17452200

