



SpeedStar – LED'ler, eve güvenli ulaşılmalarını sağlar

SpeedStar

Belediyeler, enerji tüketimlerini ve karbon salınımını azaltırken aydınlatma normlarına ve standartlarına uyarak enerji koruma hedeflerine ulaşma konusunda baskı altındalar. SpeedStar LED aydınlatma armatürlerimiz, bu temel gereksinimleri karşılar ve çevremiz üzerindeki olumsuz etkileri azaltan bir çözüm sağlar. SpeedStar, en alt düzeyde bakım gerektiren ve daha da fazla enerji tasarrufu elde etmek için aydınlatma regülasyonu sistemlerine bağlanabilecek kolayca yükseltilebilir LEDGINE teknolojisi kullanılan, enerji tüketimi açısından verimli bir aydınlatma armatürüdür. Karbon yayılımı açısından nötr özellikli bu armatür, işlevsel yol ve cadde aydınlatması için ideal çözümdür.

Faydaları

- Mükemmel enerji verimli performans
- Bakımı kolay ve geleceğe yönelik; bir dakikada yükseltilebilir/servis uygulanabilir
- Yenilikçi CO2 açısından nötr tasarım

Özellikler

- Üstün performans ve ömür boyu güvenilirlik için LEDGINE teknolojisi kullanılır
- Esnek sistem – daha da fazla enerji tasarrufu için tüm aydınlatma kontrolü çözümleriyle uyumludur
- LEDGINE için özel tasarım
- Düşük bakımla uzun ömür
- Bağlantı elemanları ve desteklerle toplam çözüm

Uygulama

- Yol ve cadde aydınlatması

şartlar

Tür	BGP322 (orta model) BGP323 (büyük model)
Işık kaynağı	LEDGINE
LED sayısı	BGP322 modeli: 16 - 80 LED'li BGP323 modeli: 88 - 160 LED'li
Lümen paketi	Çeşitli (kombinasyon sürücü akımına, LED sayısına, LED'lerin rengine bağlıdır)
Işık rengi	Sıcak beyaz, 3000 K Nötr beyaz, 4000 K Soğuk beyaz, 5500 K

şartlar

Seçenekler	Lumistep 6 saat / 8 saat / 10 saat Sabit Işık Çıkışı Dynadimmer 1-10V SDU 10 kV ani akım korumalı Nema soketi Minicell 30 - 50 - 75 lx OLC PLM
Bağlantı	Çoklu blok konnektör (5 işlevli)
Malzeme	Muhafaza: yüksek basınçlı dökme kalıp alüminyum, kaplamalı Ara levha: silikonlu plastik, ısıya dayanıklı Optik: plastik Kapak: termal olarak sertleştirilmiş cam
Renk	Saten gümüş grisi (RAL9006'ya yakın) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır


Güç tüketimi	BGP322 modeli: min. 20 W, maks. 150 W BGP323 modeli: min. 110 W, maks. 300 W
Sürücü akımı	350 - 410 - 530 mA
Ani akım	105A / 250 µs
Sürücü (entegre)	220-240 V / 50-60 Hz
Optik	Orta (DM) Geniş (DW) Ekstra geniş (DX) Konfor (DC)
Optik kapak	Cam, düz kapak

Kurulum	Yan giriş: 42-60 mm Üstten: 60/76 mm Entegre ağızlık, Ay biçimli bölmeyle esnek montaj, sürekli değişkendir Çalışma sıcaklığı: -40°C < T Önerilen montaj yüksekliği: 6 - 12 m Standart devirme açısı en üst: 0 - 5° Standart devirme yandan giriş: 0° Ayarlanabilir devirme açısı: hayır BGP322 modeli: maks. rüzgar alanı: 0,059 m BGP323 modeli: maks. rüzgar alanı: 0,070 m
Bakım	Muhafazanın alttan bir tek klipsin çıkarılmasıyla açılması
Ömür	Min. 60.000 saat (%86 lümen sürekliliği, T
Açıklamalar	CO
Ana uygulamalar	Yol ve yerleşim alanı cadde aydınlatması


Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BGP321i_0007-Detail
photo



OPDP_BGP321i_0017-Detail photo



