



Iridium² LEDGINE – fény az úton

Iridium² LED Medium

Az Iridium² lámpatest kifejlesztésekor a teljesítmény és a környezettudatosság volt a két legfontosabb szempont. Az alkalmazástól és a költségvetéstől függően a felhasználók megvalósíthatnak LED-es vagy elektronikus HID rendszert, de a két technológiát vegyíthetik is egyazon lámpatestet alkalmazva. Az Iridium² moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy az első döntés meghozatala után is bármikor fejlesszék/lecseréljék rendszerük elemeit (LED-et korszerűbb LED-re vagy e-HID megoldást LED-re). A LEDGINE beépítése, a vadonatúj HID-optika, az elektronikus szerelvények és vezérlők bevezetése egyaránt válaszlépés az energiatakarékosság iránti egyre erősödő igényre. Az új Iridium² HID optika kialakítása kategóriájának legjobb világítási teljesítményét nyújtja, miközben rendkívüli rugalmasságot biztosít az alkalmazások terén.

Előnyök

- Időtálló világítótest: kifejezetten könnyen karbantartható – a LED cseréjéhez nincs szükség szerszámra
- Kiemelkedő hatásfokú világítási platform – kompromisszummentes fényminőség a síkúvegnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság az összes alkalmazási terület lefedése érdekében, miközben az ár és az alkalmazott technológia is választható

Szolgáltatások

- LEDGINE rendszerű
- A kategóriájában legkiválóbb optika
- Elektronikus szerelvény
- Beépített vezérlők

Iridium² LED Medium

Alkalmazás

- Autóutak: autópályák, településközi és településen belüli autóutak
- Utcák: közutak és lakóövezeti utcák vegyesen
- Gyalogutak, kerékpárutak, parkolók, körforgalmak

termékjellemzők

Típus	BGP352
Fényforrás	Beépített LED-modul LEDGine
Teljesítmény	GreenLine: min. 28 W, max. 80 W EconomyLine: min. 42 W, max. 120 W
Sugárzási szög	0 vagy 5°
Fényáram	GreenLine: min. 2000 lm, max. 7000 lm EconomyLine: min. 2800 lm, max. 10 300 lm
Színhőmérséklet	GreenLine: 4000 K EconomyLine: 5700 K

Színvisszaadási index	GreenLine: 70 EconomyLine: 70
Fényáram-megmaradás	GreenLine: 100 000 óra – L80F10 EconomyLine: 70 000 óra
Működési hőmérséklet-tartomány	–25 °C és +35 °C között
Vezérlő	Integrált
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Behúzóáram	130 A

termékjellemzők

Fényerő-szabályozás	CLO
Vezérlőrendszer bemenete	1–10 V és DALI
Opciók	Fotocella: NEMA foglalat Biztosíték
Optika	LEDGine Medium (DM), Wide (DW), ExtraWide (DX), Comfort (DC), Wet Road (DK)
Optikai elem	PMMA lencsék
Optikai bura	Üveg (sík)
Anyag	Tokozás: öntött alumínium Bura: extra fehér, edzett üveg, 5 mm vastag

Szín	RAL 7035 vagy ezüstszürke (RAL 9006) alapesetben Egyéb RAL- vagy AKZO-színek külön kérésre kaphatók
Felszerelés	Oszlopfej: 60 vagy 76 mm Oldalsó bemenet: 48 vagy 60 mm Működési környezeti hőmérséklet: –25 °C < T Ajánlott rögzítési magasság: 5–10 m Normál dőlésszögű oszlopfej: 0 vagy 5° Állítható dőlésszög: 0 vagy 5° Maximális SCx: ... m ²
Tartozékok	Iridium ² Medium Upgrade kit (EGP352)

Versions



BGP352

Iridium² LED Medium

Termék részletei



OPDP_BGP352i_0009-Detail
photo



OPDP_BGP352i_0011-Detail
photo



OPDP_BGP352i_0015-Detail
photo

Iridium² LED Medium

Termék részletei



OPDP_BGP352i_0027-Detail
photo



OPDP_BGP352i_0029-Detail
photo

