



Iridium² – valaisee tietä eteenpäin

Iridium² LED Large

Iridium² on tievalaisintuoteperhe, joka on suunniteltu suorituskykyiseksi ja kestäväksi. Käyttötarkoituksesta ja budjetista riippuen asiakkaat voivat aloittaa haluamallaan valaistustekniikalla. Alkuvalinnasta huolimatta Iridium²:n modulaarisuuden ansiosta asiakkaat voivat päivittää asennuksensa (ledin lediksi tai HID:n lediksi) milloin tahansa, vaihtamalla valonlähteen. Iridium² on vastaus alati lisääntyviin energiansäästövaatimuksiin modulaarisen rakenteensa ansiosta. Uudet Iridium²-optiikat on suunniteltu tuottamaan luokkansa paras valaistus ja tarjoamaan samalla joustavuutta käyttökohteessa. Nämä ominaisuudet yhdistettynä Iridium²:n helppoon asennukseen ja ylläpitoon takaavat, että käyttökustannukset pysyvät alhaisina.

Hyödyt

- Tulevaisuudenkestävä valaisin: erittäin helppo ylläpito; ledipäivitykseen ei tarvita työkaluja
- Erittäin tehokas valaistussarja; valaistuksen laadusta ei tarvitse tinkiä tasolasin ansiosta
- Täydellinen joustavuus kattaa kaikki käyttökohteet ja hinnan sekä tekniikan voi valita

Ominaisuudet

- Sisältää LedGinen
- Luokkansa paras optiikka
- Elektroninen liitäntälaite

Käyttökohteet

- Tiet: maantiet ja moottoriliikenne kaupungeissa ja niiden välillä
- Kadut: sekalainen liikenne ja asuinalueiden kadut
- Kävely- ja pyöräilyreitit, pysäköintialueet, liikenneympyrät

Spesifikaatiot

Tyyppi	BGP353	Valonlähde	Integroitu ledimoduuli, LedGine
--------	--------	------------	---------------------------------

Iridium² LED Large

Teho	GreenLine: min. 83 W, maks. 134 W
	EconomyLine: min. 118 W, maks. 203 W
Kallistuskulma	0 tai 5°
Valovirta (järjestelmä)	GreenLine: min. 6000 lm, maks. 12 300 lm
	EconomyLine: min. 8900 lm, maks. 18060 lm
Valotehokkuus	GreenLine: 95 lm/W
	EconomyLine: 85 lm/W
Väriämpötila	Lämmin valkoinen: 3000 K
	Neutraali valkoinen: 4000 K
	Viileä valkoinen: 5700 K

Värintoistoindeksi	Lämmin valkoinen: ≥ 84 Ra
	Neutraali valkoinen: ≥ 76 Ra
	Viileä valkoinen: ≥ 68 Ra
Valovirran pysyvyys - L80F10	GreenLine: 100 000 tuntia
	EconomyLine: 70 000 tuntia

Spesifikaatiot

Himmennys	CLO, Lumistep, Dynadimmer, SDU
Optiikka	LedGine Medium (DM), Wide (DW), ExtraWide (DX), Comfort (DC), Wet Road (DK)
Kupu	Tasolasi
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia
	Kupu: karkaistua lasia, paksuus 6 mm

Väri	Vakiona RAL7035 tai hopeanharmaa (RAL 9006)
	Muut RAL- tai AKZO-värit tilauksesta
Lisävarusteet	Iridium ² Large EGP335 -päivityssarja

Versions



Tuotetiedot



Iridium² LED Large

Tuotetiedot

