



Iridium² LEDGINE – gör resan ljusare

Iridium² LED Large

Iridium² är en serie med vägbelysningsarmaturer med utmärkt belysningsprestanda och lång hållbarhet. Beroende på användningsområde och budget kan kunden börja med LED-teknik, elektroniska urladdningslampor eller en blandning av båda teknikerna i samma armatur. Oavsett vad kunden väljer från början ger modularmaturen Iridium² möjlighet att uppgradera installationen (LED till LED eller elektroniska urladdningslampor till LED) när som helst. Det är bara att byta ut ljusenheten. Utvecklingen av LEDGINE, ny optik för urladdningssystem, elektroniska driftdon och styrsystem är en följd av det ökade behovet av energisnåla alternativ. Den nya urladdningsoptiken för Iridium² ger inte bara förstklassig prestanda utan även en stor flexibilitet. Iridium² är enkel att installera och underhålla och ger i kombination med den nya tekniken en oerhört kostnadseffektiv lösning.

Fördelar

- Framtidssäkrad armatur: mycket enkelt underhåll – inga verktyg behövs för att uppgradera till LED
- Högeffektiv belysningsplattform – kompromissar inte med ljuskvaliteten tack vare det plana glaset
- Full flexibilitet – för alla användningsområden i olika prisklasser och med olika teknikalternativ

Funktioner

- LEDGINE-teknik
- Förstklassig optik
- Elektronisk utrustning

Användning

- Vägar: motorvägar och trafik i och mellan städer
- Gator: blandad trafik och bostadsområden
- Gång-/cykelvägar, parkeringar, rondeller

specifikationer

Iridium² LED Large

Armatur	BGP353
Ljuskälla	Integral LED-modul LEDGine
Effekt	GreenLine: min 83 W, max 134 W EconomyLine: min 118 W, max 203 W
Lutningsvinkel	0 eller 5°
Ljusflöde (system)	GreenLine: min 6 000 lm, max 12 300 lm EconomyLine: min 8 900 lm, max 18 060 lm
Ljusutbyte	GreenLine: 95 lm/W EconomyLine: 85 lm/W

specifikationer

Ljusreglering	CLO, Lumistep, Dynadimmer, SDU
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium Kåpa: härdat glas, 6 mm tjockt
Optik	LEDGine Narrow (DN), Medium (DM), Wide (DW), Comfort (DC), Wet Road (DK)

Versions



Produktinformation



Färgtemperatur	Varmvit: 3000 K Neutralvit: 4000 K Kallvit: 5700 K
Färgåtergivningsindex	Varmvit: ≥ 84 Neutralvit: ≥ 76 Kallvit: ≥ 68
Bibehållet ljusflöde - L80F10	GreenLine: 100 000 timmar EconomyLine: 70 000 timmar

Bländskydd	Planglas
Färg	RAL7035 eller silvergrå (som RAL 9006) som standard Andra RAL eller AKZO-färger tillgängliga vid förfrågan
Tillbehör	Iridium ² Large Upgrade kit EGP353

Iridium² LED Large

Produktinformation

