



Iridium gen3 – tilkoblet, intelligent plug & play- gatearmatur

Iridium gen3 LED Medium

Iridium gen3 er det første virkelig intelligente armaturet for sømløs tilkobling.

Monteringsarbeidet er enkelt – bare installer armaturen og styr den på avstand med CityTouch-styringsprogramvaren. Fjernstyring av belysning på enkelt vis! Det nye «plug & play»-konseptet er utformet for å sikre trygg og enkel installasjon i tre trinn:

1. Installer pluggen – 2. Koble til nettstrømmen – 3. Juster og lukk armaturen.

Armaturens høye effektivitet på systemnivå sikrer betydelige energibesparelser sammenlignet med eksisterende installasjoner, noe som gir rask inntjening. Takket være det brede utvalget av lumenpakker, optikk og fargetemperaturer passer Iridium gen3 til de fleste typer bruk i boligområder. Den neo-klassiske designen sørger for konsekvent utseende og atmosfære i omgivelsene.

Fordeler

- Sømløs tilkobling fra armaturen til CityTouch-programvaren uten forhåndsarbeid
- «Plug & play»-montering i tre trinn
- Høy effektivitet sikrer rask inntjening og lave totale eierkostnader

Iridium gen3 LED Medium

Funksjoner

- Sømløs fjernstyring av belysning med CityTouch
- Automatisk plassering og ferdigstillelse
- Systemeffekt på opptil 129 lm/W
- Bredt utvalg av lumenpakker på mellom 4,500 og 9,800 lm
- Tilgjengelig i fargetemperaturene nøytralhvit og varmhvit
- Fire optikkalternativer: Distribusjonsmedium (DM), bred (DW), komfort (DC), vei – våt (DK)
- Separat plugg for trygg og enkel montering
- Levetid på opptil 100 000 timer ved L80B10

Søknad

- Boligområder: boliggate, sykkelstier og gangveier, rundkjøringer, fotgjengerfelt, parkeringsplasser
- Bysentre: sidegate, fotgjengerfelt, sykkelstier og gangveier, parkeringsplasser, rundkjøringer
- Områder og transport: industriområder, parkeringsplasser, bensinstasjoner, flyplasser, havner, områder for offentlig transport, vannveier
- Sport: parkeringsplasser

spesifikasjoner

Type	BGP382
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt	38 til 86 W, avhengig av LED-konfigurasjonen
Lysstrøm	4616 til 9951 lm
Lyseffekt	106 til 132 lm/W
Korrelert fargetemperatur	3000 K (varmhvit) 4000 K (nøytral hvit)
Fargegjengivelsesindeks	80 (varm hvit) 70 (nøytral hvit)
Vedlikehold av lumeneffekt – L80B10	100 000 timer
Driftstemperaturområde	-30 til +35 °C
Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
Nettspenning	220–240 V / 50–60 Hz
Dimming	Det finnes utgaver som kan dimmes
Kontrollsysteminput	1–10 V og DALI
Valgmuligheter	Dimming – LumiStep 6, 8 timer – DynaDimmer – Konstant lyseffekt (CLO) – SDU – 1–10 V – DALI – RF-regulering – Nettdimming Nema-stikkontakt Fotocelle: minicelle, 35, 55, 70 lux Sikring Kabel: 6–12 m Overspenningsvern

Optikk	Distribusjonsmedium (DM), bred (DW), komfort (DC), optisk vei – våt (DK)
Materialer	Hus: aluminium, formstøpt under høyt trykk Deksel: flat polykarbonat
Farge	Aluminium eller grå Andre RAL- eller AKZO-farger kan fås om ønskelig
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Vedlikehold	Kan åpnes med skrue for skifte av driver og LED-modul
Montering	Stolpetopp: 60 eller 76 mm Sideinnføring: 42 eller 60 mm Anbefalt monteringshøyde: 8 m Standardvinkel på stolpetoppen: 0, 5 og 10 ° Justerbar vinkel: 0, -5 og -10 °

Iridium gen3 LED Medium

Versions



Produkt detaljer



Separat plugg for enkel montering, velegnet til montering på stolpe og sidemontering



Ved sidemontering sørger boblen for at armaturet monteres vannrett



Høy overføring, fargestabilisert optisk plate for optimal spredning og lyseffektrate.



CityTouch-klienten sammen med CityTouch-programvaren gir enkel og sømløs ekstern håndtering av armaturets lyseffekt.



IP-kontakt for enkel kabling mellom nettstrøm og armatur

Iridium gen3 LED Medium

