



Iridium gen3 – Bağlanabilir, akıllı ‘tak ve çalıştır’ yol aydınlatma armatürleri

Iridium gen3 LED Large

Iridium gen3, sorunsuz bağlanabilirlik için tasarlanan aslında ilk akıllı aydınlatma armatürüdür. Hizmete almada sorun yaşanmaz – sadece armatürü takın ve CityTouch yönetim yazılımı yoluyla belirli bir mesafeden kontrol edin. Uzaktan ışık yönetimi kolaylaştırıldı! Yeni ‘tak ve çalıştır’ kavramı, sadece üç adımda güvenli ve kolay kurulum sağlamak üzere tasarlanmıştır: 1. Ağızlığı takın, 2. Elektrik fişini takın, 3. Armatürü kapatın. Armatürün sistem seviyesindeki yüksek verimliliği, mevcut klasik kurulumlarla kıyaslandığında büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve hızlı amortisman süresi sunar. Geniş çeşitlilikte lümen paketleri, optik sistemleri ve renk sıcaklıkları sayesinde Iridium gen3, konut alanlarındaki uygulamaların çoğunda kullanılabilir. Armatürün neoklasik tasarımı, ortamınız için tutarlı bir görüntüyü ve hissi garanti etmektedir.

Faydaları

- Hizmete alma işlemi olmadan aydınlatma armatüründen CityTouch yazılımına sorunsuz bağlantı
- Sadece üç adımda ‘tak ve çalıştır’ kurulum
- Hızlı amortisman süresi ve düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti sağlayan yüksek verimlilik

Iridium gen3 LED Large

Özellikler

- CityTouch aracılığıyla sorunsuz şekilde uzaktan ışık yönetimi
- Otomatik konumlama ve hizmete alma
- 127 lm/W'ye kadar çıkabilen sistem etkinliği
- 7.200 ve 15.500 lm arasında geniş lümen paketi çeşitleri
- Nötr beyaz ve sıcak beyaz renk sıcaklıklarında mevcuttur
- Dört optik sistem seçeneği: Dağıtım orta (DM), geniş (DW), konforlu (DC), ıslak yol (DK)
- Güvenli ve kolay kurulum için ayrı ağırlık
- L80B10'da 100.000 saate kadar çalışma ömrü

Uygulama

- Konut alanları: konutların yer aldığı caddeler, bisiklet ve yürüyüş yolları, göbekler, yaya geçitleri, otopark alanları
- Şehir merkezleri: ara sokaklar, yaya geçitleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark alanları, göbekler
- Alanlar ve Taşımacılık: endüstriyel alanlar, otopark alanları, benzin istasyonları, havaalanları, limanlar, toplu taşıma alanları, su kanalları
- Spor alanları: otopark alanları

Şartlar

Tip	BGP383
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	60 ila 138 W, LED yapılandırmasına bağlı olarak
Işık akışı	7372 ila 15553 lm
Aydınlatma armatürü	104 ila 131 lm/W
verimi	
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K (sıcak beyaz) 4000 K (nötr beyaz)
Renksel Geri Verim İndeksi	80 (sıcak beyaz) 70 (nötr beyaz)
Lümen çıkışının sürekliliği	100.000 saatlik
- L80B10	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	Karartılabilen modeller mevcuttur
Denetim sistemi girişi	1-10 V ve DALI
Seçenekler	Karartma - LumiStep 6,8 saat - DynaDimmer - Sabit Işık Çıkışı (CLO) - SDU - 1-10 V - DALI - RF regülasyonu - Şebeke ışığı ayarlama Nema soketi Fotosel: mini cell 35, 55, 70 Lüks Sigorta Kablo: 6-16 m Ani akım korumalı


Optik sistem	Dağıtım orta (DM), geniş (DW), konforlu (DC), ıslak yol optik (DK)
Malzeme	Gövde: yüksek basınçlı, dökme kalıp alüminyum Kapak: polikarbonat, düz
Renk	Alüminyum veya gri Diğer RAL veya AKZO renkleri istek üzerine sağlanır
Bağlantı	3 pimli itmeli konektör
Bakım	Sürücüyü ve LED modülünü değiştirmek için vidayla açma imkanı
Kurulum	En üst: 60 veya 76 mm Yandan giriş: 42 veya 60 mm Önerilen montaj yüksekliği: 10 m Standart devirme açısı üstten montaj: 0, 5 ve 10° Ayarlanabilir devirme açısı: 0, -5 ve -10°

Iridium gen3 LED Large

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



Kolay kurulum için ayrı ağırlık; en üst ve yan montaj için uygundur



Yan giriş montajı olması halinde kabarcık seviyesi, aydınlatma armatürünün yatay kurulmasını sağlar



Şebeke ile aydınlatma armatürü arasında kolay kablolama için IP konnektörü



Yüksek iletim ve optimum dağılım ve ışık çıkış oranı için renk stabilizeli optik plaka.



CityTouch Client ve CityTouch yazılımı birlikte aydınlatma armatürü ışık çıkışının kolay ve sorunsuz şekilde uzaktan kontrol edilmesini sağlar.

Iridium gen3 LED Large

