



CitySwan Pollare – snygg och diskret

CitySwan Pollare

CitySwan Pollare är en del av CitySwan-familjen, designad av de danska arkitekterna Bjarne Schläger och Morten Weeke Borup, och har ett elegant, diskret, graciöst utseende. Armaturen ger funktionell nedåtriktad LED-ytbelysning med otroligt låg energiförbrukning. Den är gjord av mörkgrå gjutet aluminium och kåpan har en karakteristisk ellipsoidform likt CitySwan-vägarmaturen. CitySwan Pollare finns med tre olika optiska kåpor: en transparent platt kåpa för den smalaste designen, en konvex transparent kåpa för en mer långsträckt ljusfördelning och en plan, opal kåpa för optimal enhetlighet. Nominerad till det tyska designpriset "Designpreis" 2009, Danish Design Award 2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture och Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S

Fördelar

- Elegant dansk design
- Energieffektiv

Funktioner

- Ger funktionell belysning och snygg design

Användning

- Entréer
- Torg
- Trottoarer och cykel- och gångvägar

specifikationer

Typ	BGP444
Ljuskälla	LUXEON®
Systemeffekt	7W

Korrelerad	3000K (varmvitt)
färgtemperatur	4000K (neutralvitt)

Ljusflöde	Varmvit: 380 lm
	Neutralvit: 420 lm
Färgåtergivningsindex	84 (3000 K)
	73 (4000 K)
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100000 tim	min L80
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100000 tim	10%
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C

Temperaturintervall vid drift	–20°C till +25°C
Driftdon	Inbyggt (integrerat i LED-modul)
Nätspänning	220–240V/50–60Hz
Dimning	1–10V DC (på begäran)
Material	Stolpe: strängsprutat aluminium
	Armaturhus: pressgjutet aluminium
	Optisk kupa: polykarbonat, transparent kupa eller opal plan
Färg--	Svart Noir 200 Sablé
	Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran
Installation	Längd under marken: 800 mm (monteras i stabil mark)
	Max SCx: 0,09 m²

Versions



Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Allmän information	
CE-märkning	CE märkning
Färgalternativ	Svart Noir 200 Sablé
Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED-K2
Utbytbar ljuskälla	Nej
Produktfamiljskod	BGP444

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Optikavskärmning/optiktyp
09629200	BGP444 LED/740 230V II PCC BK-200	PCC
09630800	BGP444 LED/740 230V II FG BK-200	FG

