



StreetSaver – meget mere end bare energibesparende

StreetSaver

Nye bestemmelser gør brugen af kviksløvbaserede lyskilder forbudt fra 2015. Det betyder, at alle armaturer, der anvender disse lyskilder, også skal udskiftes. Byernes budgetter rækker ikke til en udskiftning i det endelige antal, slet ikke i disse tider, hvor økonomisk mådehold er en dyd. Samtidig er de lokale myndigheder under stort pres for at spare energi og reducere mængden af lysforurening på nattehimlen (mange kviksløvinstallationer har en transparent skål, som spreder lyset til alle sider). StreetSaver er en økonomisk tilgængelig kvalitetsløsning, som gør det muligt at udskifte de kviksløvbaserede armaturer med et LED-system – mod en meget begrænset investering.

Fordele

- Energibesparelser på op til 70 % sammenlignet med kviksløvbaserede armaturer til montering i stolpetop
- Minimeret lysforurening
- LED-baseret design

Funktioner

- Specialudviklet LED-konfiguration
- Alt lyset rettes ned mod jorden
- Robust armaturhus i aluminium
- Levetid på 50.000 timer

Anvendelsesområder

- Boligområder
- Pladser og parker
- Gågader

Specifikationer

Type	BPP007
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	60 W
Spredningsvinkel	120 grader, drejelig symmetrisk
Lysstrøm	1906 lm, varm hvid
	2740 lm, neutral hvid
Farvetemperatur	3000 eller 4000 K
Farvegengivelse	>80, 3000 K
	>70, 4000 K
Lumenvedligeholdelse – L70	50.000 timer ved 35 °C
Udfald	0,5 % pr. 5.000 timer
Driftstemperatur	-20 °C < Ta < 35 °C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Netspænding	230 V/50-60 Hz
Startstrøm	1,88 A

Optik	Symmetrisk spredningsvinkel
Optikafskærmning	Flad afskærmning
Materiale	Armaturhus: aluminium
	Optikafskærmning: polykarbonat
Farve	Ultramørkegrå
Tilslutning	Forkablet
Vedligeholdelse	Nem adgang til driver
Installation	Montering på 60-mm-stolpetop
	Fastgørelse med 2 M10x25-skruer
	Forkablet med 6 m-kabel
	Anbefalet monteringshøjde: 4 m
	Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0 grader
	Justerbar hældningsvinkel: fås ikke
	Justerbar lysfordeling: fås ikke
	Maks. SCx: 0,08 m ²

Versions



Oplysninger om produktet



