



# StreetSaver – edullinen, energiaa säästävä ratkaisu

## StreetSaver

Elohopealamppujen markkinoillesaattaminen EU-alueella on kielletty, ja vähitellen ne poistuvat markkinoilta kokonaan. Ledivaihtoehtomme tarjoavat energiatehokkaita ratkaisuja elohopeavaihtoihin. StreetSaver on edullinen, laadukas, pitkäikäinen ja tyylikäs ledivalaisin mm. puistoihin ja piha-alueille.

### Hyödyt

- 70 % enemmän energiansäästöä elohopeapohjaisiin pylvään päähän asennettaviin valaisimiin verrattuna
- Minimoi häiriövalon
- Perustuu ledeihin

### Ominaisuudet

- Rätätälöity ledimuotoilu
- Kaikki valo suuntautuu maata kohti
- Vankka alumiinirunko
- Käyttöikä 50 000 tuntia

### Käyttökohteet

- Asuinalueet
- Aukiot ja puistot
- Jalankulkualueet

### Spesifikaatiot

<b>Tyyppi</b>	BPP007	<b>Valonlähde</b>	Integroitu ledimoduuli
---------------	--------	-------------------	------------------------

<b>Teho</b>	40 W (himmennettävä versio) 39 W (ei-himmennettävä versio)
<b>Valovirta</b>	120°, pyörähdyssymmetrinen
<b>Valovirta</b>	2350 lm, lämmin valkoinen; 2456 lm, neutraali valkoinen (himmennettävä versio) 2442 lm, lämmin valkoinen; 2417 lm, neutraali valkoinen (himmennettävä versio)
<b>Valaisimen tehokkuus</b>	Jopa 61 lm/W (himmennettävä versio) Jopa 62 lm/W (ei-himmennettävä versio)
<b>Väriämpötila</b>	3000 tai 4000 K
<b>Värintoistoindeksi</b>	>80 Ra, 3000 K >70 Ra, 4000 K
<b>Valovirran pysyvyys - L70</b>	50,000 h 35 °C:ssa
<b>Ohjaimen vikamäärä</b>	0,5 % 6000 tunnissa (himmennettävä versio) 0,5 % 5000 tunnissa (ei-himmennettävä versio)
<b>Käyttölämpötila</b>	-20 °C < Ta < 35 °C
<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu (ledimoduuli sisältää liitäntälaitteen)
<b>Jännite</b>	230 V / 50–60 Hz

<b>Syttymisvirta</b>	65 A 100 µs:ssa (himmennettävä versio) 7,1 A 61,2 µs:ssa (ei-himmennettävä versio)
<b>Optiikka</b>	Symmetrinen leveä valokeila
<b>Optinen kupu</b>	Tasolasi
<b>Materiaali</b>	Runko: alumiinia Optiikkalevy: polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Tummanharmaa
<b>Liitäntä</b>	Esijohdotettu
<b>Huolto</b>	Helppo pääsy virtalähteeseen
<b>Asennus</b>	Pylvään päähän, 60 mm Kiinnitys kahdella M10x25-ruuvilla Esijohdotettu, 6 m:n kaapeli Suositeltava asennuskorkeus: 4 m Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 0° Säädettävä kallistuskulma: 0° Säädettävä valonjako: 0° SCx-enimmäisarvo: 0,08 m²

## Versions



## Tuotetiedot



