



MileWide LED gen2 – elegant, men likevel svært effektiv og fremtidssikker

MileWide²

Sammen med Holscher Design har vi utviklet MileWide LED gen2, etterfølgeren til den svært populære MileWide-familien. Med en rekke dedikerte master og braketter, integreres den stilrene og enkle designen til MileWide LED gen2 perfekt med dagens og morgendagens bybilde. Takket være den avanserte LED-motoren og bruken av applikasjonstilpasset optikk, leverer MileWide LED gen2 enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som muliggjør betydelige energibesparelser, men likevel gir perfekt ensartet lys på veien. MileWide LED gen2 er også klar til å bli sammenkoblet med lysstyring og programvareapplikasjoner fordi den er utstyrt med Philips SR (System Ready)-kontakten. Dette betyr at den kan kobles til avanserte programvareapplikasjoner, som Interact City, når som helst i løpet av levetiden. I tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.

Fordeler

- Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger som skaper særegne stiler
- Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy kvalitet i urbane rom med varierende geometrier
- Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive Philips SR-koblingen (System Ready)
- Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler.

Funksjoner

- Dedikert totalløsning som er basert på rent design og høye kvalitet på finishen som kjennetegner MileWide-familien
- Høyeffektiv – opptil 149 lm/W
- Store valgmuligheter i forhold til spredningsvinkler og forskjellige interne lameller
- Levetid på opptil 100 000 timer ved L95B10
- Hver armatur er identifiserbar takket være Philips QR-kodebasert service-merke

Søknad

- Trafikkruter, motorveier og hovedveier
- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Parkeringsplasser

Versions



MileWide2

Målskisse

Produkt detaljer



MileWide2

