



MileWide² – tyylikäs, erittäin tehokas ja tulevaisuuteen valmis

MileWide² Large

Olemme kehittäneet yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide LED gen2:n, joka on erittäin suosittu MileWide-tuoteperheen seuraaja. Tyylikäs MileWide LED gen2 -tuoteperhe sisältää useita erilaisia pylväitä ja valaisinvarsia, minkä ansiosta se istuu täydellisesti sekä nykyiseen että tulevaisuuden kaupunkimaisemaan. Kehittyneen ledimoduulin ja käyttökohteen mukaan optimoidun optiikan ansiosta MileWide LED gen2 tuottaa erittäin laadukasta, yhdenmukaista ja tehokasta valaistusta teille entistä pienemmällä energiankulutuksella. MileWide LED gen2:n voi myös yhdistää valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja ohjelmistoihin, sillä siinä on Philips SR (System Ready) -liitäntä. Tämän ansiosta sen voi yhdistää Interact Cityn kaltaisiin älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin missä tahansa käyttöiän vaiheessa. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philips Service tag -huoltotunnistesovelluksella. Kun luet QR-koodin pylvään luukun sisäpuolelta, pääset heti valaisimin määrittelyyn. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa sekä ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Hyödyt

- Selkeä identiteetti, jota vahvistavat entisestään omat tyylikkäävät pylväät ja valaisinvarret
- Laadukasta ja visuaalisesti miellyttävää valaistusta erilaisiin kaupunkiympäristöihin
- Valaisimet ovat yhdistettävissä valaistuksenohjausjärjestelmiin ja ohjelmistoihin, sillä niissä on Philips SR (System Ready) -liitäntä.
- Varusteena on huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

MileWide² Large

Ominaisuudet

- MileWide-tuoteperheen selkeälinjaiseen muotoiluun ja laatuun perustuva kokonaisratkaisu
- Valotehokkuus jopa 151 lm/w
- Suuri valikoima valokeiloja ja sisäisiä häikäisysuojia
- Jopa 100 000 tunnin käyttöikä (L96B10)
- Jokainen yksittäinen valaisin on helposti tunnistettavissa niihin kiinnitetyn Philipsin QR-huoltotunnisteen avulla

Käyttökohteet

- Liikenneväylät, moottoritiet ja tärkeimmät kokoojaväylät
- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Pysäköintialueet

Versions



MileWide 2 Large

Mittapiirros

MileWide² Large

Tuotetiedot



MileWide2

