



MileWide² – elegant, effektiv og fremtidssikker

MileWide² Large

Sammen med Holscher Design har vi utviklet MileWide², etterfølgeren til den populære MileWide-familien. Med en rekke dedikerte master og beslag integreres det ekte, rene designet til MileWide² perfekt med dagens og morgendagens bybilde. Takket være den avanserte LED-enheten og bruk av brukstilpasset optikk, leverer MileWide² enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som gir betydelige energibesparelser, men fremdeles helt ensartet lys på veien. MileWide² er også klar til å bli paret med belysningskontroll og programvare, fordi den er utstyrt med Philips SR (System Ready)-kontakten. Dette betyr at den kan kobles til avanserte programvareprogrammer, som Interact City, når som helst i løpet av sin levetid. ;I tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.

Fordeler

- Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger som skaper særegne stiler
- Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy kvalitet i urbane rom med varierende geometrier
- Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive Philips SR-koblingen (System Ready)
- Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler

Funksjoner

- Totalløsning som er basert på MileWide-familiens rene design og høye kvalitet
- Designet for LED – ingen kompromisser
- Uvanlig høy ytelse og god blendingskontroll
- Forskjellige typer optikk tilgjengelig – passer til en hel rekke bruksområder
- Plug-and-play

Søknad

- Klar identitet, som ytterligere forbedres av dedikerte stolpe- og brakettløsninger som skaper særegne stiler
- Sikre visuell komfort gjennom komfortable belysningsopplevelser med høy kvalitet i urbane rom med varierende geometrier
- Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive Philips SR-koblingen (System Ready)
- Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler

Versions



MileWide 2 Large

Målskisse

Produkt detaljer



MileWide2

