



MileWide² – moderný dizajn a vynikajúca účinnosť

MileWide² Large

V spolupráci so spoločnosťou Holscher Design sme vyvinuli MileWide², nástupcu veľmi obľúbeného radu MileWide. Rad MileWide² obsahuje rôzne špeciálne stĺpy a konzoly. Ponúka čistý a jasný dizajn, ktorý sa dokonale hodí do dnešnej, ako aj budúcej mestskej krajiny. Vďaka systému LED a pokročilej optike ponúka MileWide² výnimočnú kvalitu svetla a svetelný výkon. Navyše k tomu zaznamenáte výrazné úspory energie. Svietidlá MileWide² je možné prepojiť so systémom riadenia, alebo so softvérovou aplikáciou vďaka funkcii Philips SR (System Ready). To znamená, že svietidlo je možné pripojiť k aplikáciám ako napríklad Interact City, a to kedykoľvek počas životnosti svietidla. Navyše, každé svietidlo je jednoznačne identifikovateľné vďaka servisnému štítku Philips. Pomocou jednoduchého naskenovania QR kódu, ktorý je umiestnený na vnútornej strane dvierok stĺpa získate prístup ku konfigurácii svietidla. Údržba a činnosti súvisiace s programovaním sa teraz dajú vykonávať ešte jednoduchšie a rýchlejšie.

Výhody

- Jasná identita, ktorú podporujú špeciálne stĺpy a konzoly s osobitým štýlom
- Zabezpečuje vizuálny komfort vďaka vysokej kvalite svetla
- Jednoduchá údržba vďaka servisnému štítku Philips. Svietidlo je pripravené na prepojenie so systémom riadenia alebo so softvérovou aplikáciou vďaka funkcii Philips SR (System Ready).

Vlastnosti

- Komplexné riešenie založené na čistom dizajne a kvalitnom prevedení radu MileWide
- Vysoká svetelná účinnosť až 151 lm/W
- Rozmanitá ponuka svietidiel s rôznym vyžarovaním
- Životnosť až 100,000 hodín (L96B10)

Aplikácie

- Cestné komunikácie, diaľnice a hlavné ťahy
- Mestské a obytné zóny
- Cyklotrasy, chodníky a priechody pre chodcov
- Parkoviská

