



Philips GrandeVille LED: en designklassiker för alla användningsområden i städer

GrandeVille LED

Dagens kunder vill ha armaturer som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig belysningseffekt. Philips GrandeVille LED-armaturer kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Den klassiska utformningen, med rena linjer och robust material, gör att den passar perfekt för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmd och ger ett klart vitt ljus, och skapar en behaglig atmosfär samtidigt som den ger goda energibesparingar. GrandeVille LED-armaturer (BPS962) är lämpliga för montering på stolpar eller väggfästen. De finns även med ett urval av rotationssymmetrisk ljusfördelning eller asymmetrisk ljusfördelning som förhindrar oönskat spilljus från den här klassiska gatubelysningen. Det finns en kåpa i grått eller vitt som måste beställas separat.

Fördelar

- Klassisk design – rena linjer passar alla stadsmiljöer
- Utmärkt visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi

Funktioner

- Robust material (IK10)
- Behagligt vitt ljus: 830 eller 840
- Flera optiska element
- Passar ovanpå 60 mm stolpar
- Levereras med en 4-meterskabel
- 5 års standardgaranti

Användning


- Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
- Promenad- och cykelbanor, parker

Versions



OPPR BPS962i 0001

Måttskiss



Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BPS962
Ljusteknik	
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa /kåpa
Färgåtergivningsindex	>80
Antal ljuskällor	1
Optiktyp utomhus	Symmetrisk (S)
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP65
Surge Protection (Common/ Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Uppåtriktat	
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 380 lm	0,21
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	840 neutralvit	4000 K	1 587 lm	0,21
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 842 lm	0,15

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Uppåtriktat	
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 225 lm	0,15
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 neutralvit	4000 K	1 409 lm	0,15
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	830 varmvit	3000 K	1 414 lm	0,25

GrandeVille LED

Order	Full		Korrelerad		Uppåtriktat
	Product	Ljuskällans	färgtemperatur		
Code	Name	färg	(nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
56338900	BPS962	840	4000 K	1 626 lm	0,25
	LED34/840	neutralvit			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				
98580800	BPS962	840	4000 K	1 984 lm	0,15
	LED49/840	neutralvit			

Order	Full		Korrelerad		Uppåtriktat
	Product	Ljuskällans	färgtemperatur		
Code	Name	färg	(nom)	Ljusflöde	ljusflödesförhållande
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
98734500	BPS962	840	4000 K	2 290 lm	0,25
	LED49/840	neutralvit			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
56333400	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56334100	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
98565500	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
56335800	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56336500	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
56337200	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
56338900	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
98580800	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W
98734500	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W

