



ParkView LED – et fleksibelt armatur til parker

ParkView LED

Til belysning i bymiljøer efterspørger kunderne armaturer, som både er kendetegnet ved driftseffektivitet og et diskret, elegant design. ParkView LED's unikke konstruktion bestående af gennemsigtig polykarbonat og hvide lameller giver armaturet et let og minimalistisk præg. Både skålen, der er opdelt i fire sektioner, gitteret og bunden er kegleformet, hvilket skaber en glidende overgang til stolpen. ParkView LED giver en symmetrisk lysfordeling, og de lodrette lameller, som leder lyset ned mod jorden, skærmer lyskilden og minimerer dermed spildlys og blænding. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark

Fordele

- Ensartet lysudbytte med minimal blænding og minimalt spildlys
- Indgår som et diskret, elegant element i bymiljøet

Funktioner

- Stilfuldt, minimalistisk armatur
- Mulighed for asymmetrisk lysfordeling med antiblændingsskærm uden nogen ændring af armaturets udseende
- Effektive LED-lyskilder

Anvendelsesområder

- Parker
- Cykel- og gangstier
- Torve og pladser
- Boligområder

Specifikationer

ParkView LED

Type	BPS965
Lyskilde	Indbygget LED-modul
Effekt	31-67 W afhængigt af konfigurationen
Lysstrøm	1755 til 3614 lm
Armaturvirkningsgrad	Op til 54,5 lm/W
Korreleret farvetemperatur	3.000 K (varm hvid) 4.000 K (neutral hvid)
Farvegengivelsesindeks	83
Bevarelse af lysudbytte	70.000 timer ved 25 °C – L80F10
Driftstemperaturområde	-30 til +25 °C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Netspænding	220-240 V / 50-60 Hz
Startstrøm	80 A/150 µs
Dæmpning	LumiStep DynaDimmer AmpDim
Output for systemindgang	1-10 V og DALI

Optik	Symmetrisk
Optisk element	Gitter
Materiale	Berøringsflade mellem afdækning og mast: aluminium Udvendig kegle: polykarbonat Indvendig kegle: polykarbonat Gitter: PMMA
Farve	Berøringsflade mellem afdækning og mast: – Grå (GR) til master med en diameter på 60 mm – Black Noir 200 Sablé (BK-200) til master med en diameter på 114 mm
Vedligeholdelse	Der skal bruges værktøj til installation af armaturet
Installation	Montering i stolpetop til mast (diameter = 60 mm eller 114 mm), leveres med formonteret kabel på 4 m Anbefalet monteringshøjde: 3-4 m Standard hældningsvinkel, mastetop: 0 grader Max SCx: 0,18 m ²
Tilbehør	Antiblændingsskærm (asymmetrisk lysfordeling)

Versions



Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK08
-------------------------------	------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal lyskilder	1
Produktseriekode	BPS965

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende farvegengivelsesindeks	83
-----------------------------------	----

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Lyskildeserie – kode
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	830 Varm hvid	GRN30
56015900	BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	830 Varm hvid	GRN41
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	830 Varm hvid	GRN30
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	840 Neutral hvid	GRN33
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	840 Neutral hvid	GRN45
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	830 Varm hvid	GRN41

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

ParkView LED

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret	
		farvetemperatur	Startlysstrom
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO- DDF6 60P C4K	3000 K	3000 lm
56015900	BPS965 GRN45/830 II GR CLO- DDF6 60P C4K	3000 K	4500 lm
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	3000 K	3000 lm

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret	
		farvetemperatur	Startlysstrom
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	4000 K	3300 lm
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	4000 K	4900 lm
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	3000 K	4500 lm

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	grå
56015900	BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	grå
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-

Order Code	Full Product Name	Farve
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-

