



# ParkView LED – et fleksibelt armatur til parker

## ParkView LED

Til belysning i bymiljøer efterspørger kunderne armaturer, som både er kendetegnet ved driftseffektivitet og et diskret, elegant design. ParkView LED's unikke konstruktion bestående af gennemsigtig polykarbonat og hvide lameller giver armaturet et let og minimalistisk præg. Både skålen, der er opdelt i fire sektioner, gitteret og bunden er kegleformet, hvilket skaber en glidende overgang til stolpen. ParkView LED giver en symmetrisk lysfordeling, og de lodrette lameller, som leder lyset ned mod jorden, skærmer lyskilden og minimerer dermed spildlys og blænding. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark

### Fordele

- Ensartet lysudbytte med minimal blænding og minimalt spildlys
- Indgår som et diskret, elegant element i bymiljøet

### Funktioner

- Stilfuldt, minimalistisk armatur
- Mulighed for asymmetrisk lysfordeling med antiblændingsskærm uden nogen ændring af armaturets udseende
- Effektive LED-lyskilder

### Anvendelsesområder

- Parker
- Cykel- og gangstier
- Torve og pladser
- Boligområder

### Specifikationer

## ParkView LED

Type	BPS965
Lyskilde	Indbygget LED-modul
Effekt	31-67 W afhængigt af konfigurationen
Lysstrøm	1755 til 3614 lm
Armaturvirkningsgrad	Op til 54,5 lm/W
Korreleret farvetemperatur	3.000 K (varm hvid) 4.000 K (neutral hvid)
Farvegengivelsesindeks	83
Bevarelse af lysudbytte	70.000 timer ved 25 °C – L80F10
Driftstemperaturområde	-30 til +25 °C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Netspænding	220-240 V / 50-60 Hz
Startstrøm	80 A/150 µs
Dæmpning	LumiStep DynaDimmer AmpDim
Output for systemindgang	1-10 V og DALI

Optik	Symmetrisk
Optisk element	Gitter
Materiale	Berøringsflade mellem afdækning og mast: aluminium Udvendig kegle: polykarbonat Indvendig kegle: polykarbonat Gitter: PMMA
Farve	Berøringsflade mellem afdækning og mast: – Grå (GR) til master med en diameter på 60 mm – Black Noir 200 Sablé (BK-200) til master med en diameter på 114 mm
Vedligeholdelse	Der skal bruges værktøj til installation af armaturet
Installation	Montering i stolpetop til mast (diameter = 60 mm eller 114 mm), leveres med formonteret kabel på 4 m Anbefalet monteringshøjde: 3-4 m Standard hældningsvinkel, mastetop: 0 grader Max SCx: 0,18 m²
Tilbehør	Antiblændingsskærm (asymmetrisk lysfordeling)

## Versions



### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK08
-------------------------------	------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

### Generelle oplysninger

CE-mærke	CE mark
Driver medfølger	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal lyskilder	1
Produktseriekode	BPS965

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende farvegengivelsesindeks	83
-----------------------------------	----

### Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Lyskildeserie – kode
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	830 Varm hvid	GRN30
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	830 Varm hvid	GRN30
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	840 Neutral hvid	GRN33
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	840 Neutral hvid	GRN45
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	830 Varm hvid	GRN41

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

## ParkView LED

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret	
		farvetemperatur	Startlysstrøm
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO- DDF6 60P C4K	3000 K	3000 lm
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	3000 K	3000 lm
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	4000 K	3300 lm

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret	
		farvetemperatur	Startlysstrøm
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	4000 K	4900 lm
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO- DDF6 114P C4K	3000 K	4500 lm

### Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve
08474700	BPS965 GRN30/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	grå
56017300	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-
56018000	BPS965 GRN34/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-

Order Code	Full Product Name	Farve
56020300	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-
56021000	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	-

