



Ideální alternativa elektromagnetických předřadníků

PrimaVision BasePerform

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro SON a CDO světelné zdroje, navržené tak, aby šetřily energii díky vyšší účinnosti ve srovnání s elektromagnetickými předřadníky a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti až 50 000 hodin.

Výhody

- Odladěno na nejlepší provoz se světelnými zdroji SON a CDO – může pracovat až 6 let bez nákladů na údržbu
- Příznivé ceny – podobné jako u elektromagnetického systému (předřadník + zapalovač + kondenzátor)
- Stejný počet předřadníků na jistič jako u elektromagnetických předřadníků

Vlastnosti

- Životnost 50 000 hodin
- Řešení připravené na budoucnost [odpovídá A2] navržené jako konkurence elektromagnetických systémů
- Široký rozsah teplot: -30 až +55 °C

Aplikace

- Pozemní komunikace
- Městské ulice
- Parky

PrimaVision BasePerform

Versions







Lamp Driver, eHID, HID-PV Base
50 SON C3 220-240V



GPPR IPVCP0Xt 0016



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Provozní a elektrické

PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tělo
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

Order Code	Full Product Name	Tělo
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q

