



# Alternative idéale aux ballasts magnétiques

## PrimaVision BasePerform

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes SON et CDO, conçus pour économiser de l'énergie grâce à une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour économiser des frais de maintenance grâce à leur durée de vie de jusqu'à 50 000 heures.

### Avantages

- Fonctionnement optimal avec des lampes SON et CDO - peut fonctionner pendant 6 ans sans coûts de maintenance
- Tarif concurrentiel - similaire au système électromagnétique (ballast + amorçeur + condensateur)
- Même nombre de ballasts par MCB que les ballasts électromagnétiques

### Fonctions

- Durée de vie de 50 000 heures, garantie de 3 ans
- Solution évolutive [conformité A2] conçue pour concurrencer les systèmes électromagnétiques
- Large plage de températures : -30 à +55 °C

### Application

- Éclairage public
- Rues de la ville
- Parcs

# PrimaVision BasePerform

## Versions





Lamp Driver, eHID, HID-PV Base  
50 SON C3 220-240V



GPPR IPVCP0Xt 0016



## Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

## Fonctionnement et électricité

## PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q

