



Het ideale alternatief voor magnetische drivers

PrimaVision BasePerform

Zeer betrouwbare elektronische drivers voor SON-lampen, ontworpen om energie te besparen dankzij een beter lichtrendement in vergelijking met magnetische drivers en om onderhoudskosten te besparen dankzij de levensduur tot 50.000 uur.

Voordelen

- Gericht op de beste werking met SON-lampen - kan tot 6 jaar werken zonder onderhoudskosten
- Concurrerende prijs - vergelijkbaar met magnetisch systeem (VSA + ontsteker + condensator)
- Hetzelfde aantal drivers per MCB als elektromagnetische VSA's

Kenmerken

- Levensduur van 50.000 uur, 3 jaar garantie
- Toekomstbestendige oplossing [naleving A2] ontworpen om te concurreren met elektromagnetische systemen
- Groot temperatuurbereik: -30 °C tot +55 °C

Toepassing


- Wegen
- Straten in steden
- Parken

PrimaVision BasePerform

Versions



Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

