



FreeStreet - volné ulice vašeho města

FreeStreet

Ve většině měst můžeme vidět ulice a zóny pro pěší, které se v průběhu doby zaplnily všemi druhy různorodých prvků – sloupy osvětlení, závěsnými svítidly, uličním mobiliářem atd. – které způsobují, že se tato místa zdají být plná nepořádku, neuspořádaná a nepřitažlivá. Nebylo by skvělé znovu získat veřejný prostor a zlepšit přístupnost a vzhled našich ulic? Náš systém závěsného osvětlení FreeStreet, který je prakticky neviditelný, představuje zcela nový pohled na veřejné osvětlení. Toto nejmodernější LED řešení, které je malé, stabilní a lehké, poskytuje vynikající osvětlení bez narušování vzhledu a pocitu z prostoru a činí naše ulice a zóny pro pěší mnohem vlídnější a přístupnější.

Výhody

- Minimalistický design svítidla - takřka neviditelné během dne
- Unikátní systém - první zdroj světla integrovaný do tvaru kabelu
- Maximální kvalita osvětlení pro zajištění bezpečnosti a vizuálního komfortu

Vlastnosti

- Volnost návrhu pro soulad s městským prostředím
- Fyzická a estetická čistota: během dne prakticky nevnímání
- Jeden kabel pro zavěšení a napájení – nejsou vyžadovány žádné sloupy
- Extrémně rovnoměrné vyzařování světla

Aplikace

- Ulice v centrech měst
- Náměstí v městských centrech
- Pěší zóny

Specifikace

Typ	BTP700	Světelný zdroj	Integrovaný LED modul
-----	--------	----------------	-----------------------

Přiklon (+/- 10%)	Teplá bílá: 21,5 W
	Neutrální bílá: 17,3 W
Vyzařovací úhel	48°, rotační symetrický
Světelný tok systému	Teplá bílá: 1520 lm
	Neutrální bílá: 1600 lm
Náhradní teplota chromatičnosti	3000 - 4000 K
Index barevného podání	Teplá bílá: 85
	Neutrální bílá: 70
Pokles světelného toku	Díky funkci konstantního světelného výkonu (CLO) zůstane světelný tok v průběhu životnosti stejný
Poruchovost předřadníku	0,5 % na 5000 hodin
Rozsah provozní teploty	-30 až +25 °C
Předřadník	Oddělený
	Zabudovaný ve svítidle
Napájecí napětí	220–240 VAC, 50/60 Hz

Náběhový proud	10 A/ 90 µs
Řídicí protokol	1-10 V
Optika	Rotační symetrická široká
Optický kryt	Polykarbonátový kryt
Materiál	Těleso: tlakově litý hliník
	Optický kryt: polykarbonát
	Externí předřadník: nerezová ocel
Barva	Velmi tmavá šedá (DGR) a černá (BK)
Údržba	Oklopení horního krytu po uvolnění tří šroubů
Montáž	Speciální převěšový systém
	Speciální příslušenství pro různé způsoby montáže
	Doporučená závěsná výška: 4 - 8 m
	Max SCx: 0,019 m
Poznámka	FreeStreet se dodává jako řešení na klíč. Pro detailu prosím kontaktujte svého Philips zástupce

Versions

FreeStreet BTP700 systém
závěsného osvětlení



Detaily o výrobku



Příslušenství



Ordercode 07432800

