



ClearFlood – valódi LED-es megoldás sport- és térvilágításhoz

ClearFlood

A ClearFlood fénnyvetők kínálatában megtalálja minden alkalmazáshoz a szükséges teljesítményt. A modern LED-eket és igen hatékony optikát tartalmazó lámpatest egy versenyképes megoldás, amely piacvezető ár-érték arányt és jelentős energiamegtakarítást nyújt. A különféle optikák választéka új alkalmazási lehetőségeket nyit a LED-ek számára. A ClearFlood könnyen szerelhető, ideális választás a hagyományos lámpatestek cseréjéhez, mivel a meglévő elektromos szerelvények és oszlopok használhatók. A különböző fényáramú típusokból könnyen kiválasztható az adott alkalmazáshoz leginkább illeszkedő termék.

Előnyök

- 1 az 1-ben cserélhető a hagyományos megoldásokkal – jelentős energiamegtakarítást és az anyagi befektetés gyors megtérülését biztosítja
- Kiemelkedően versenyképes megoldás, kiváló ár-teljesítmény aránnyal rendelkezik és energiatakarékos
- A legkülönbözőbb világítási igényeket is kielégíti a hobbi sportalkalmazásoktól kezdve a térvilágításig, sőt közúti világításra is alkalmas a különféle optikák segítségével.
- A számos vezérlési lehetőség jobb hatásfokot kínál az intelligens világítás mellett.


Szolgáltatások

- Többféle fényáram csomag ugyanazon méretben
- Könnyű előtét és LED panel csere (szerszámok nélkül)
- Opcionális elérhető CLO, DALI illetve CityTouch verzió
- Magas hatásfokú LED és optika
- 100%-ban Philips-alkatrészek
- IP66 és IK09 védelem
- 100.000 óra élettartam
- Beépített meghajtó egység ill. túlfeszültség elleni védelem különböző érintésvédelmi osztályok esetében is (I vagy II)

Alkalmazás


- Kisebb szabadidős sportlétesítmények
- Ipari területek
- Parkolók
- Épülethomlokzatok
- Hirdetőablak

Méretezett rajza



Termék részletei

ClearFlood-BVP650-DP.tif



Termék részletei



OPDP_BVP650i_0011-Detail
photo

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Cserélhető fényforrás	Igen
Termékcsalád kódja	BVP650
Technikai adatok	
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Optikai búra típusa	Síküveg
Színvisszaadási index (CRI)	70
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Felfelé irányuló fényhányados	0
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Alumínium
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 8 kV közös üzemmódban

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Előtét egységek száma
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED80	1 egység
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED100	1 egység
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED120	1 egység
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED140	2 egység
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED160	2 egység
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED180	2 egység
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED200	2 egység
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED220	2 egység
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED240	2 egység
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED260	2 egység
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED280	2 egység
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED300	2 egység
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED320	2 egység
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED340	2 egység
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED80	1 egység
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED100	1 egység

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsatlád kódja	Előtetétegyeségek száma
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED120	1 egység
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED140	2 egység
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED160	2 egység
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED180	2 egység
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED200	2 egység
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED220	2 egység
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED240	2 egység
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED260	2 egység
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED280	2 egység
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED300	2 egység
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED320	2 egység
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED340	2 egység
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED100	1 egység
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED120	1 egység
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED180	2 egység
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED260	2 egység
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED340	2 egység

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsatlád kódja	Előtetegységek száma
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED80	1 egység
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED120	1 egység
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED240	2 egység
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED320	2 egység
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED100	1 egység
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED120	1 egység
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED360	2 egység
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED380	2 egység
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED400	2 egység
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED360	2 egység
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED380	2 egység
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED400	2 egység
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED360	2 egység
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED380	2 egység
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED400	2 egység
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED360	2 egység
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED380	2 egység

Order Code	Full Product Name	Működtető		Lámpacsalád kódja	Előtetegységek száma
		szerelvény	izzóhuzalos teszt		
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	EB	Hőmérséklet: 960 °C, időtartam: 5 s	LED400	2 egység
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED420	2 egység
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED420	2 egység
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED420	2 egység
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED420	2 egység
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	-	-	LED440	2 egység
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	-	-	LED440	2 egység
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	-	-	LED440	2 egység
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	-	-	LED440	2 egység
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED360	2 egység
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED380	2 egység
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED400	2 egység
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED420	2 egység
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	-	-	LED440	2 egység

Technikai adatok

		Lámpatest								
Order	Full Product	fénysugarának	Fényforrások		Optikai típus	Order	Full Product	fénysugarának	Fényforrások	
Code	Name	fényeloszlása	Fényáram	száma	– kültéri	Code	Name	fényeloszlása	Fényáram	száma
09028900	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU S ALU	72° x 22°	7 200 lm	48	Szimmetrikus	09029600	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU S ALU	72° x 22°	8 800 lm	64

Order Code	Full Product Name	Lámpatest		Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri
		fénysugarának fényeloszlása	Fényáram		
09030200	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU S ALU	72° x 22°	10 500 lm	64	Szimmetrikus
09031900	BVP650 LED140-4S/7 40 PSU S ALU	140° x 70°	12 500 lm	82	Szimmetrikus
09032600	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU S ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Szimmetrikus
09033300	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU S ALU	130° x 97°	16 000 lm	82	Szimmetrikus
09034000	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU S ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Szimmetrikus
09035700	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU S ALU	108° x 113°	19 500 lm	82	Szimmetrikus
09036400	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU S ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Szimmetrikus
09037100	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU S ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Szimmetrikus
09038800	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU S ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Szimmetrikus
09039500	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU S ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Szimmetrikus
09040100	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU S ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Szimmetrikus
09041800	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU S ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Szimmetrikus
09043200	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	7 000 lm	48	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09044900	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	8 800 lm	64	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09045600	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 157°	10 500 lm	64	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09046300	BVP650 LED140-4S/7	140° x 70°	12 500 lm	82	Optiflux, 52°-os

Order Code	Full Product Name	Lámpatest		Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri
		fénysugarának fényeloszlása	Fényáram		
	40 PSU OFA52 ALU				aszimmetrikus tengelyszögű
09047000	BVP650 LED160-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	140° x 70°	14 000 lm	82	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09048700	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	15 500 lm	82	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09049400	BVP650 LED200-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	130° x 97°	17 500 lm	82	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09050000	BVP650 LED220-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	19 000 lm	82	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09051700	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	108° x 113°	21 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09052400	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	23 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09053100	BVP650 LED280-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	86° x 188°	24 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09054800	BVP650 LED300-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09055500	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	88° x 187°	28 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09056200	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Optiflux, 52°-os aszimmetrikus tengelyszögű
09059300	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	8 400 lm	64	Extraszéles fényeloszlás, 50
09060900	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	10 000 lm	64	Extraszéles fényeloszlás, 50

Order Code	Full Product Name	Lámpatest			
		fénysugarának fényeloszlása	Fényáram	Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri
09063000	BVP650 LED180-4S/7 40 PSU DX50 ALU	130° x 97°	15 000 lm	82	Extraszéles fényeloszlás, 50
09067800	BVP650 LED260-4S/7 40 PSU DX50 ALU	86° x 188°	22 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 50
09086900	BVP650 LED340-4S/7 40 PSU DW10 ALU	72° x 22°	29 000 lm	120	Széles fényeloszlás, 10-es
09088300	BVP650 LED80-4S/74 0 PSU DX10 ALU	72° x 22°	6 800 lm	48	Extraszéles fényeloszlás, 10
09090600	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	10 000 lm	64	Extraszéles fényeloszlás, 10
09096800	BVP650 LED240-4S/7 40 PSU DX10 ALU	108° x 113°	20 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 10
09100200	BVP650 LED320-4S/7 40 PSU DX10 ALU	88° x 187°	26 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 10
09104000	BVP650 LED100-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	8 800 lm	64	Közepes fényeloszlás, 10
09105700	BVP650 LED120-4S/7 40 PSU DM10 ALU	140° x 70°	10 500 lm	64	Közepes fényeloszlás, 10
09865000	BVP650 LED360-4S/7 40 S ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Szimmetrikus
09866700	BVP650 LED380-4S/7 40 S ALU PSU	83° x 130°	33 000 lm	120	Szimmetrikus
09867400	BVP650 LED400-4S/7 40 S ALU PSU	83° x 130°	34 000 lm	120	Szimmetrikus
09868100	BVP650 LED360-4S/7 40 OFA52 ALU PSU	86° x 188°	31 000 lm	120	Optiflux, 52°- os aszimmetrikus tengelyszögű

Order Code	Full Product Name	Lámpatest			
		fénysugarának fényeloszlása	Fényáram	Fényforrások száma	Optikai típus – kültéri
09869800	BVP650 LED380-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	32 000 lm	120	Optiflux, 52°- os aszimmetrikus tengelyszögű
09870400	BVP650 LED400-4S/7 40 PSU OFA52 ALU	83° x 130°	34 000 lm	120	Optiflux, 52°- os aszimmetrikus tengelyszögű
09871100	BVP650 LED360-4S/7 40 DX50 ALU PSU	83° x 130°	30 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 50
09872800	BVP650 LED380-4S/7 40 DX50 ALU PSU	83° x 130°	31 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 50
09873500	BVP650 LED400-4S/7 40 DX50 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 50
09877300	BVP650 LED360-4S/7 40 DX10 ALU PSU	108° x 113°	29 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 10
09878000	BVP650 LED380-4S/7 40 DX10 ALU PSU	88° x 187°	31 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 10
09879700	BVP650 LED400-4S/7 40 DX10 ALU PSU	140° x 70°	32 000 lm	120	Extraszéles fényeloszlás, 10
12888300	BVP650 LED420-4S/7 40 S ALU PSU	70° x 21°	36 000 lm	-	Szimmetrikus
12889000	BVP650 LED420-4S/7 40 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	35 000 lm	-	Optiflux, 52°- os aszimmetrikus tengelyszögű
12890600	BVP650 LED420-4S/7 40 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	34 000 lm	-	Extraszéles fényeloszlás, 50
12891300	BVP650 LED420-4S/7 40 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	21 000 lm	-	Extraszéles fényeloszlás, 51
12895100	BVP650 LED440-4S/7 40 S ALU PSU	70° x 21°	38 000 lm	-	Szimmetrikus

Lámpatest					
Order	Full Product	fénysugarának	Fényforrások	Optikai típus	
Code	Name	fényeloszlása	Fényáram száma	– kültéri	
12896800	BVP650 LED440-4S/7 40 OFA52 ALU PSU	39° – 11° x 98°	37 000 lm –	Optiflux, 52°- os aszimmetrikus tengelyszögű	
12897500	BVP650 LED440-4S/7 40 DX50 ALU PSU	17° – 5° x 132°	36 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 50	
12898200	BVP650 LED440-4S/7 40 DX51 ALU PSU	14° – 5° x 132°	22 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 51	
45110300	BVP650 LED360-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° – 26° x 82°	32 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 60	

Lámpatest					
Order	Full Product	fénysugarának	Fényforrások	Optikai típus	
Code	Name	fényeloszlása	Fényáram száma	– kültéri	
45111000	BVP650 LED380-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° – 26° x 82°	34 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 60	
45112700	BVP650 LED400-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° – 26° x 82°	35 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 60	
45113400	BVP650 LED420-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° – 26° x 82°	37 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 60	
45114100	BVP650 LED440-4S/7 40 DX60 ALU PSU	8° – 26° x 82°	39 000 lm –	Extraszéles fényeloszlás, 60	

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09028900	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	47 W
09029600	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	57 W
09030200	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	70 W
09031900	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	82 W
09032600	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	95 W
09033300	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	108 W
09034000	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	122 W
09035700	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	134 W
09036400	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	140 W
09037100	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	152 W
09038800	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	166 W
09039500	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	178 W
09040100	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	192 W
09041800	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	205 W
09043200	BVP650 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU	47 W
09044900	BVP650 LED100-4S/740 PSU OFA52 ALU	57 W
09045600	BVP650 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU	70 W
09046300	BVP650 LED140-4S/740 PSU OFA52 ALU	82 W
09047000	BVP650 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU	95 W
09048700	BVP650 LED180-4S/740 PSU OFA52 ALU	108 W
09049400	BVP650 LED200-4S/740 PSU OFA52 ALU	122 W
09050000	BVP650 LED220-4S/740 PSU OFA52 ALU	134 W
09051700	BVP650 LED240-4S/740 PSU OFA52 ALU	140 W
09052400	BVP650 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU	152 W
09053100	BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU	166 W
09054800	BVP650 LED300-4S/740 PSU OFA52 ALU	178 W
09055500	BVP650 LED320-4S/740 PSU OFA52 ALU	192 W
09056200	BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU	205 W
09059300	BVP650 LED100-4S/740 PSU DX50 ALU	57 W
09060900	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX50 ALU	70 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09063000	BVP650 LED180-4S/740 PSU DX50 ALU	108 W
09067800	BVP650 LED260-4S/740 PSU DX50 ALU	152 W
09086900	BVP650 LED340-4S/740 PSU DW10 ALU	205 W
09088300	BVP650 LED80-4S/740 PSU DX10 ALU	47 W
09090600	BVP650 LED120-4S/740 PSU DX10 ALU	70 W
09096800	BVP650 LED240-4S/740 PSU DX10 ALU	140 W
09100200	BVP650 LED320-4S/740 PSU DX10 ALU	192 W
09104000	BVP650 LED100-4S/740 PSU DM10 ALU	57 W
09105700	BVP650 LED120-4S/740 PSU DM10 ALU	70 W
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	220 W
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	235 W
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	250 W
09868100	BVP650 LED360-4S/740 OFA52 ALU PSU	220 W
09869800	BVP650 LED380-4S/740 PSU OFA52 ALU	235 W
09870400	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU	250 W
09871100	BVP650 LED360-4S/740 DX50 ALU PSU	220 W
09872800	BVP650 LED380-4S/740 DX50 ALU PSU	235 W
09873500	BVP650 LED400-4S/740 DX50 ALU PSU	250 W
09877300	BVP650 LED360-4S/740 DX10 ALU PSU	220 W
09878000	BVP650 LED380-4S/740 DX10 ALU PSU	235 W
09879700	BVP650 LED400-4S/740 DX10 ALU PSU	250 W
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	265 W
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	265 W
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	265 W
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	265 W
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	280 W
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	280 W
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	280 W
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	280 W
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	220 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	235 W
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	250 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	265 W
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	280 W

